


PRODUKTDATENBLATT

XT20

TOP LINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41



- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche. Optimiert für die Stahlanwendung.

Typenbezeichnung	XT20
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	206264
GTIN	4011890056165
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,060 kg
Produktabmessung	150 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	1,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10200 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Gehörschutz Atemschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten Kein Seitenschleifen
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46U9B1430
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890056592
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm

Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,500 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE