

PRODUKTDATENBLATT

XTK77

ALPHALINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42



- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann.
Optimiert für die Stahlanwendung. Ideal auch für
antriebsschwache Maschinen.

 Ideal für antriebsschwache Maschinen

Typenbezeichnung	XTK77
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	208703
GTIN	4011890071076
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,180 kg
Produktabmessung	230 x 1,9 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	1,9 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Gehörschutz Atemschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten Kein Seitenschleifen
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlösserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46M11BF11337
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890071137
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm

Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,500 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE