

PRODUKTDATENBLATT

LSZ F3

ALPHA LINE

Lebensdauer
Zerspanung

schräg



- Gute Zerspanungsleistung
- Bewährte Qualität mit Baumwollrücken
- Gute Standzeit
- Angenehmeres Schleifen durch vibrationsdämpfenden Polyamidträger

Preisattraktive Fächerschleifscheibe mit Zirkonkorund und Polyamidträger.



Typenbezeichnung	LSZ F3
Artikelbezeichnung 1	Fächerschleifscheibe
Artikel-Nr.	211517
GTIN	4011890126585
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,065 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe schräg
Form Kurzversion	schräg
Körnung SU	120
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1% Gehörschutz Augenschutz Atemschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890126592
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	0,650 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE