


# PRODUKTDATENBLATT

## XTK70

### ALPHALINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42



- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann.  
Ideal für antriebsschwache Maschinen.

 Ideal für antriebsschwache Maschinen

Typenbezeichnung	XTK70
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	209511
GTIN	4011890090268
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,045 kg
Produktabmessung	150 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10200 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46T11BF11058
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890090459
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm

Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,125 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE