

Artikelnummer: **21600063**

LED-Baustrahler Miami Sensor 20 W

Artikelnummer:	21600063
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	170.4x88.3x152.5 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695550
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600063	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	170.4 mm
Barcode	4018412695550	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Farbwertanteil X	0,380	Breite	88.3 mm
EPREL-Referenznummer	2082973	Nom. Stromstärke	90 mA	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	152.5 mm
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	230 V	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	408,00 g
Produktverpackung		Sensordaten		Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Stromart	AC	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412695550	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Stück	1	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3200 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=157 B=75 H=176 mm	Typ	Infrarot-Sensor	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	926 g	Reichweite Max.	1000 cm	Leuchtendaten		Lieferumfang	30cm cable with Waterproof fast connector / 2x Screw 2x Dowel
Gebindeverpackung.		Reichweite Min.	300 cm	Enthält verbaute LED	ja		
Stück	1	Aktivitätsdauer	7sec - 7min	IP-Schutzart	44		
Gebindeverpackung		Dämmerungseinstellungen	2000 lx	Memoryfunktion	nein		
Type	Innerbox			Schutzklasse	I		
Barcode1	4018412695567						
Stück	2						
Abmessungen	L=176 B=178 H=200 mm						
Gewicht	1929 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695574						
Stück	20						
Abmessungen	L=876 B=206 H=419 mm						
Gewicht	20170 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						