

Artikelnummer: **21600070**

LED-Outdoor-Leuchten Orlando Sensor 10 W

Artikelnummer:	21600070
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	102.5x75x165 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695734
Charge:	PO5752400260

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600070	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbwertanteil X	0,380	Länge/Tiefe	102.5 mm
Barcode	4018412695734	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,70	Farbwertanteil Y	0,380	Breite	75 mm
EPREL-Referenznummer	2084497	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbtemperatur	4000 K	Höhe	165 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Gewicht	215,00 g
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,50 W	Lichtfarbe	neutralwhite	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	50 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1100 lm	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Barcode1	4018412695734	Spannung Nominalwert	220-240 V	Leuchtdaten		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Stromart	-	Enthält verbaute LED	ja	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=109 B=79 H=175 mm	Frequenz Nominalwert	60 Hz	IP-Schutzart	44	CE Kennzeichnung	ja
Gewicht	272 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70	Memoryfunktion	nein	Garantieprodukt	nein
Gebindeverpackung		Sensordaten		Schutzklasse	I		
Type	Innerbox	Typ	Infrarot-Sensor				
Barcode1	4018412695741	Erfassungswinkel	120 °				
Stück	4	Aktivitätsdauer	3 seconds - 8 minutes				
Abmessungen	L=227 B=91 H=361 mm						
Gewicht	1233 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695758						
Stück	20						
Abmessungen	L=482 B=246 H=383 mm						
Gewicht	6765 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						