





CondenseSpot Plus

Infrarotthermometer zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte - Verwendung von recyceltem Material für die Nachhaltigkeit



Optics: 12:1 (distance : measured area)



Dieses Infrarotthermometer eignet sich zur Vorbeugung von Schäden an der Gebäudesubstanz durch die Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte. Das Gerät ermittelt die Oberflächentemperatur, die Umgebungstemperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und die Taupunkttemperatur. Auch Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdeten Messzonen sind möglich. Auf dem praktischen Multifunktionsdisplay werden unterschiedliche Messwerte simultan angezeigt. Das Gehäuse besteht zu einem Großteil aus recyceltem Material und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
- Effektive Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte durch berührungslose Temperaturmessung
- Vielseitige Messungen: Oberflächentemperatur, Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt-, Feucht- und Trockentemperatur
- Ermöglicht Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen und gefährdeten Messzonen
- Umfassende Information durch simultane Anzeige unterschiedlicher Messwerte

TECHNISCHE DATEN

Messgröße	Infrarottemperatur Luftfeuchte Umgebungstemperatur
Modus	Taupunkt Wärmebrücke
Messbereich Umgebungstemperatur	-20°C ... 65°C
Genauigkeit Umgebungstemperatur	0°C ... 50°C (± 1°C) <0°C und >50°C (± 2,5°C)
Messbereich Infrarottemperatur	-40°C ... 365°C
Genauigkeit Infrarottemperatur	-40°C ... 0°C (± (1°C + 0,1°C/1°C)) 0°C ... 30°C (± 1°C) >30°C (± 2°C oder ± 2%, je nach größerem Wert)
Messbereich Luftfeuchte (relativ)	1% ... 99%
Genauigkeit (absolut) Luftfeuchte (relativ)	20% ... 80% (± 3%) <20% und >80% (± 5%)
Messbereich Taupunkttemperatur	-50°C ... 50°C



LIEFERUMFANG

