

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Verteiler für Reiheneinbaugeräte, Mureva Feuchtraumverteiltertechnik, 4x12 reihen, Steckklemmen

13988

EAN Code: 3606487152149

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktname	Mureva Enclosure
Produkt- oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp	Gehäuse für modulares Gerät
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	24
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	12
Gesamtzahl der 18-mm-Module	48
Anzahl der horizontalen Reihen	4
elektrische Isolationsklasse	Doppelisolierung Klasse II
gelieferte Ausrüstung	3 Markierungs-Bausatz 3 Kabelbinder 1 Klemmenleistenhalterung 2 Klemmenleiste 1 Dach
Art der Frontabdeckung	Transparent Reversibel
[In] Bemessungsstrom	125 A
Schienentyp	DIN
Kabeleinführung	Gehäuseboden: Aussparungen Gehäusesseite: Aussparungen Oberseite des Gehäuses: Kabeleinführungsflansch
Anzahl der Ausschnitte PG ISO	17
Cable entry number for flange	1 Auswerfer für M32 1 conic rubber für 8...23 mm 2 conic rubber für 8...19 mm 15 conic rubber für 4...13,5 mm 6 conic rubber für 2,6...12,5 mm
Anzahl der Klemmenblöcke	1 Erde (schraubenloser Anschluss) mit 29 Abgänge 1 Neutral (schraubenloser Anschluss) mit 29 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	4 x 25 mm² + 25 x 4 mm² für Erde/Neutral
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Breite	340 mm
Höhe	939 mm
Tiefe	164 mm
Innentiefe	88 mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50262
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2017 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	86 cm
VPE 1 Breite	36,4 cm
VPE 1 Länge	17,4 cm
VPE 1 Gewicht	7 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	96 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

 Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	41
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil

Use Better

 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung für China

Use Again

 Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No