



H3000 Bluetooth Over-Ear Headset

Artikelnr.: K83452WW | UPC Code: 0 85896 83452 6

Kabelloser
Komfort mit
höchster
Produktivität.

Das Kensington H3000 Bluetooth Headset wurde speziell für die anspruchsvollen Anforderungen moderner Büro- und Remote-Arbeitsumgebungen entwickelt und bietet ein ergonomisches Over-Ear-Design für ein intensives und konzentriertes Erlebnis, kabellose Bewegungsfreiheit und eine KI-gesteuerte Umgebungsgeräuschunterdrückung zur Unterdrückung störender Hintergrundgeräusche.

Die Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff mit kühlendem Gel und wärmeableitendem Material bieten ganztägigen Tragekomfort, LED-Anzeige (Busy Lights) bestätigen den Status und verringern Ablenkungen, die Musiksteuerung mit Anruferkennungstechnologie vereinfacht die Übergänge und sorgt zusammen mit dem Mithörton für ein besseres Gesprächserlebnis.

Dynamische 40-mm-Neodym-Treiber liefern ein überragendes Klangerlebnis für Gespräche und Musik. Der Profi-Akku mit Schnelllade-Technologie sorgt dafür, dass das Headset während des Aufladens funktioniert. Der H3000 wurde für Intel® Evo™ Laptops entwickelt und ist Teil des professionellen Videokonferenzsystems von Kensington, das ein ganzheitliches Erlebnis bietet, damit Sie mehr Zeit für Ihre Produktivität haben.

- Kompatibel mit Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS, Siri und mehr
- Professionelles ergonomisches Over-Ear-Design und schwenkbare Ohrmuscheln (bis zu 90°) für ganztägigen Tragekomfort
- Drehbares Mikrofon (bis zu 270°), das auf der rechten oder linken Seite getragen werden kann
- Die passive Geräuschunterdrückung (PNC) blendet Umgebungsgeräusche aus
- KI-gesteuerte Mikrofone mit Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC) unterdrücken störende Geräusche
- Schneller Zugriff auf die Tasten für Lautstärke, Wiedergabe/Pause, Stummschaltung und Busy Lights
- Integrierte Busy Lights zur Minimierung von Unterbrechungen durch Kollegen




H3000 Bluetooth Over-Ear Headset

Artikelnr.: K83452WW | UPC Code: 0 85896 83452 6

Geräteübergreifende Kompatibilität

Kompatibel mit gängigen Konferenzanwendungen (Microsoft Teams, Zoom und mehr), Betriebssystemen (Windows, macOS und Chrome OS), Mobilgeräten (iOS und Android) und Sprachassistenten (Siri und Google Assistant).



Branchenführende Batterielebensdauer.

Bietet mehr als 60 Stunden Musikgenuss und mehr als 40 Stunden Gesprächszeit.* Die Schnellladetechnologie ermöglicht eine 8-stündige Nutzung nach nur 15 Minuten Ladezeit, so dass Sie Ihr Headset verwenden können, während es am Stromnetz angeschlossen ist, und bietet nach 90 Minuten einen vollen Akku - so können Sie den ganzen Tag über produktiv sein.

* Bei ausgeschalteten Busy Lights (LEDs); die Akkulaufzeit variiert je nach Verwendung.

Professionelles Noise Cancelling, Produktivitäts- und Sicherheitsfunktionen

Die passive Geräuschunterdrückung (PNC) ermöglicht es Ihnen, sich zu konzentrieren, indem Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden. Das praktische Flip-to-Mute-Mikrofon ermöglicht eine schnelle Stummschaltung. Der integrierte Gehörschutz schützt Ihre Ohren vor Geräuschen über 100 dB(A).

Ergonomischer Komfort für den ganzen Tag

Over-Ear-Design mit kühlenden Gel-Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff, umhüllt von atmungsaktivem, wärmeleitendem Stoff und verstellbarem Kunstleder-Kopfband. Das schwenkbare Mikrofon (bis zu 270°) kann auf der rechten oder linken Seite getragen werden. Dank der drehbaren Gelenke können die Ohrmuscheln um bis zu 90° geschwenkt werden, um einen bequemen und sicheren Sitz zu gewährleisten.



Einfacher Wireless-Komfort

Mit Multi-Point-Bluetooth 5.2-Technologie zur Kopplung mit bis zu 8 Geräten (Verwendung von zwei Geräten gleichzeitig möglich).

H3000 Bluetooth Over-Ear Headset

Artikelnr.: K83452WW | UPC Code: 0 85896 83452 6



Überragende Sound-Technologie

Die KI-gesteuerte Mikrofontechnologie zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen (ENC) unterdrückt bis zu 90 % der störenden Geräusche wie Tastaturklicks, Drucker und Stimmen in der Nähe, sodass andere Ihre Stimme deutlich hören können. Der Mithörton bestätigt, dass Sie gehört werden, und die Sprachführung bestätigt den Stummschaltstatus. Dynamische 40-mm-Neodym-Treiber liefern ein überragendes Klangerlebnis mit HD-Sprachunterstützung für Anrufe und Musik.

Bedienelement mit LED Busy Lights

Schneller Zugriff auf Lautstärke, Wiedergabe/Pause, Stummschaltung und integrierter Busy Light Taste helfen Ihnen, Ihre Produktivität zu maximieren. Die LED-Leuchten (Busy Lights) bieten eine zuverlässige visuelle Bestätigung Ihres Status, so dass Sie konzentriert bleiben können.

Professionelles Zubehör

Das H3000 wurde für vielbeschäftigte Berufstätige entwickelt und ermöglicht es Ihnen, sich bis zu 30 m* vom Schreibtisch zu entfernen. Enthält einen USB-C-auf-USB-A-Adapter, ein USB-C-Ladekabel und ein hochwertiges Hardcase zum Schutz des Headsets auf Reisen.

* Ihr angeschlossenes Gerät muss sich in Sichtweite befinden.

* Die WLAN-Reichweite kann je nach Anwender und Computerbedingungen variieren.



H3000 Bluetooth Over-Ear Headset

Artikelnr.: K83452WW | UPC Code: 0 85896 83452 6

Allgemein

Im Lieferumfang enthalten	1 x H3000 Headset 1 x 1,2 m langes USB-C auf USB-C Ladekabel 1 x Hardcase 1 x USB-C (weiblich) auf USB-A (männlich) Adapter 1 x Bedienungsanleitung 1 x Garantieinformationen
Abmessungen	Breite: 210 mm Tiefe: 85 mm Höhe: 182-191 mm
Gewicht	311 g
Materialien	Kopfband: POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, Schaumstoff Ohrmuscheln: PC, ABS Polsterung: PU, Memory-Schaumstoff Schwenkmikrofon: TPE, PP, PC, Stahl Hardcase: EVA, PU, Elasthan
Verpackungsart	Retail (Braune Box mit Retailhülle)
Abmessungen	Breite: 216 mm Tiefe: 80 mm Höhe: 236 mm
Gewicht	823 g
Umkarton	Anzahl: 5 Stück
Headset-Typ	Over-Ear
Mikrofon	270° schwenkbares Mikrofon mit Flip-to-mute-Funktion
Busy Light	Integrierte rote Lichter an beiden Ohrmuscheln schalten sich automatisch ein, wenn das Mikrofon aktiviert ist. Kann auch manuell vom Anwender aktiviert werden. Zwei Modi verfügbar: durchgehend rot oder blinkend rot.
Sprachunterstützung	Siri / Google Assistant

Audio-Spezifikationen

Lautsprechergröße	Ø 40 mm
Lautsprecher-Impedanz	32 OHM
Mittlerer Schalldruckpegel	110 dB @ 1 mW @ 1kHz
Lautsprecher-Empfindlichkeit	110 dB @ 1 mW @ 1kHz
Nenn-Eingangsleistung	20 mW
Maximale Eingangsleistung	30 mW
Betriebsfrequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz
Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus)	20 Hz bis 20 kHz
Lautsprecher-Bandbreite (Sprechmodus)	100 kHz bis 8 kHz

H3000 Bluetooth Over-Ear Headset

Artikelnr.: K83452WW | UPC Code: 0 85896 83452 6

Audio-Spezifikationen (Fortsetzung)

Mikrofontyp	1 x ECM-Mikrofon mit AI-Algorithmus zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen
Empfindlichkeit Mikrofon	-41 ± 3 dB bei 1 kHz (0 dB=1 V/Pa)
Mikrofon Frequenzbereich	100 bis 10 kHz
Mikrofonstrom	0,5 µA max.
Unterstützte Audio-Codecs	SBC, AAC
Gehörschutz für Anwender	Begrenzung bis 100 dBA

Akku

Musik bei ausgeschalteten (LED-) Busy Lights	60+ Stunden
Anrufe bei ausgeschaltetem (LED-) Busy Lights	40+ Stunden
Musik bei eingeschaltetem (LED-) Busy Lights	Lebensdauer bis zu 30 Stunden
Anrufe bei eingeschaltetem (LED-) Busy Lights	Bis zu 29 Stunden * Lautstärke auf 50% eingestellt, variiert je nach individueller Nutzung
Ladedauer:	90 Minuten
Stromverbrauch	5 V/ 550 mA

Kompatibilität

Betriebssysteme	Windows 10+ macOS 11.6+ Chrome OS v101+ iOS 13.7+ Android 11+
Konferenzanwendungen	Teams, Zoom, WebEx, Google Meet und mehr
Zertifizierungen	Entwickelt für Intel® Evo™ Laptops

Anschlüsse

Verbindung (Computer und mobile Geräte)	Integriertes Bluetooth
Bluetooth Version	Bluetooth 5.2
Bluetooth Profile	HFP: V1.7.2, A2DP: 1.3.2, AVRCP:1.6.2, AVDTP: 1.3
Bluetooth Stromklasse	Klasse 1
Reichweite	Bis zu 30 m (360° Sichtweite) * Host-Geräte müssen der Bluetooth-Klasse 1 entsprechen, ansonsten beträgt die Reichweite bis zu 10 m * Kann je nach Nutzung und Computerstatus variieren
Bluetooth Kopplungsmodus	Bis zu 8 Geräte
Simultane Bluetooth-Verbindung	Bis zu 2 Geräte

H3000 Bluetooth Over-Ear Headset

Artikelnr.: K83452WW | UPC Code: 0 85896 83452 6

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
Betriebstemperatur	-5 bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 ~ 95 % nicht kondensierend

Tasten und Bedienelemente

Lautstärke +/-	Lauter/Leiser
Netzschalter	Einschalten/ Ausschalten
Bluetooth Paring / Sprachunterstützung	Halten Sie die Bluetooth-Kopplungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Bluetooth Pairing zu aktivieren. Drücken Sie die Taste zweimal, um Sprachunterstützung zu aktivieren (Siri / Google Assistant)
Zentrale Taste (Abspielen/Musik Pause Busy Light Mithörton ein/aus)	• Einmaliges Drücken für Wiedergabe/Pause • Langes Drücken (2 Sekunden): Busy Lights aktivieren (durchgehend rot) / deaktivieren (durchgehend rot) • Zweimaliges Drücken: Busy Lights aktivieren (rot blinkend) • Dreimaliges Drücken: Mithörton aktivieren/ deaktivieren • Bei einem eingehenden Anruf: 1 Sekunde drücken, um den Anruf anzunehmen, 2 Sekunden lang drücken, um den Anruf abzuweisen • Während eines Anrufs: 1 Sekunde drücken, um den Anruf zu beenden
Schwenkmikrofon	Zum Stummschalten hochklappen, zum Aufheben der Stummschaltung senken

LED-Anzeigen

Am Headset	• Eingeschaltet: Leuchtet 3 Sekunden blau
Status-LED zwischen Netzschalter und Bluetooth Paring-Taste	• Im Bluetooth-Verbindungsmodus: schnelles blaues Blinken • Nicht verbunden: abwechselndes rot/blaues Blinken • Verbunden: blaues Blinken • Niedriger Batteriestand unter 10 %: rotes Blinken • Aufladen: pulsierendes Rot • Vollständig aufgeladen: dauerhaft grün

Ursprungsland, Zertifizierungen & Garantie

Ursprungsland	China
Konformität & Zertifizierungen	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Japan MIC, Schalldruckprüfung, China SRRC, Taiwan NCC, Canada NRCAN, US DoE, US CEC, CB, EU RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.
Garantie	2 Jahre



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. © 2022 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT38334DE

Kensington
The Professionals' Choice™