

PRODUKTDATENBLATT

DS4 1

ALPHALINE ●○○

●●●●○○ Lebensdauer
●●●●○○ Zerspanung

Diamantschleiftopf 

- Verhindert Zusetzen
- Sehr gute Staubabfuhr

Die Positionierung der Diamantsegmente verhindert ein schnelles Zusetzen des Schleiftopfes und ermöglicht gleichzeitig eine besonders gute Staubabfuhr.



Typenbezeichnung	DS41
Artikelbezeichnung 1	Diamantschleiftopf
Artikel-Nr.	303554
GTIN	4011890076415
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,972 kg
Produktabmessung	180 x 5,0 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Form Langversion	Diamantschleiftopf
Form Kurzversion	Diamantschleiftopf
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890076415
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	42 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,972 kg

Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR