

# PRODUKTDATENBLATT

## CD30

**PROLINE** ●●○

●●●●○ Lebensdauer

●●●●○ Zerspanung

- Kühler Schnitt durch kühlendes innenliegendes Wachs
- Sehr hohe Standzeit
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Saubere Bohrkante

Die CD30 Fliesenbohrkronen wurden speziell für den Einsatz auf Winkelschleifern mit M14-Gewinde konzipiert. Das innenliegende Wachs bei kleineren Durchmessern ermöglicht einen kühlen Schnitt und das bei hoher Schnittgeschwindigkeit. Die Gefahr des Splitters des Bohrlochrandes kann so auf ein Minimum reduziert werden. Gleichzeitig überzeugt der CD30 den Anwender mit einer sehr hohen Standzeit.



Typenbezeichnung	CD30
Artikelbezeichnung 1	Fliesenbohrkronen
Artikel-Nr.	303852
GTIN	4011890095355
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,290 kg
Produktabmessung	65 x 35 x 15,0 x 3 x M14
Durchmesser 1	65 mm
Segmenthöhe	15,0 mm
Breite	3 mm
Gesamtlänge	35 mm
Gewindeaufnahme	M14
maximale Drehzahl	11000 U/min
Materialeignung	Fliesen/Keramik
Maschineneignung	Bohrmaschine
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890095355
Verpackungsart	Kunststoffdose
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	70 mm
Breite Verpackung	70 mm

Höhe Verpackung	90 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,290 kg
Zolltarifnummer	82075010
Herkunftsland	CN