

PRODUKTDATENBLATT

DG10

TOP LINE ●●●


●●●●●○ Lebensdauer
●●●●●● Schnittigkeit

gerade



- Geringe Staubentwicklung
- Geschlossener Turboschneidrand ermöglicht eine hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringe Schnittbreite für exakte Schnitte und saubere Schnittkanten
- Breites Anwendungsspektrum
- Entwickelt für Trockenschnitt

Die extradünne DG10 wurde speziell für den Trockenschnitt entwickelt und bietet in einem breiten Anwendungsspektrum ein Maximum an Leistung und Präzision. Sie punktet mit einem geschlossenen Turboschneidrand. Das ermöglicht extrem kurze Trennzeiten und sehr saubere Schnittkanten. Gleichzeitig konnte die Staubentwicklung im Trockenschnitt bei der DG10 nochmals reduziert werden.



* *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 25,40 mm und 20,00 mm in jeder VPE enthalten.

Typenbezeichnung	DG10
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303609
GTIN	4011890082287
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	1,244 kg
Produktabmessung	350 x 10,0 x 2,4 x 25,40*
Durchmesser 1	350 mm
Stärke	2,4 mm
Bohrung	25,40 mm
Segmenthöhe	10,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	5500 U/min
Materialeignung	Fliesen/Keramik
Maschineneignung	Tischsäge
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890082287
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	385 mm
Breite Verpackung	355 mm
Höhe Verpackung	5 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	1,244 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN