

PRODUKTDATENBLATT

DG210 ALLCUT

TOP LINE ●●●

●●●●○○ Lebensdauer
●●●●○○ Schnittigkeit

gerade



- Universalscheibe für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
- konstante Trennleistung
- Kühllöcher unter Segmenten vermeiden Überhitzung
- Nass- und Trockenschnitt
- vakuum gelötet

Mit der DG210 ALLCUT hält der Anwender eine echte Universalscheibe in der Hand. Sie überzeugt mit einer konstanten Trennleistung in einer Vielzahl von Werkstoffen. Die Kühllöcher unterhalb der Segmente vermeiden eine Überhitzung des Stahlkerns. Vakuumgelötet. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



* Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 22,23 mm und 20,00 mm in jeder VPE enthalten

Typenbezeichnung	DG210 ALLCUT
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303369
GTIN	4011890071472
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	2,178 kg
Produktabmessung	400 x 3,0 x 3,3 x 25,40*
Durchmesser 1	400 mm
Stärke	3,3 mm
Bohrung	25,40 mm
Segmenthöhe	3,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	4800 U/min
Materialeignung	Allround
Maschineneignung	Tischsäge Benzintrenner
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890071472
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	435 mm
Breite Verpackung	405 mm
Höhe Verpackung	5 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	2,178 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR
Produktvideo URL	https://youtu.be/fp1rYfsFVcg