

PRODUKTDATENBLATT

DG35 X-LOCK

PROLINE ●●●○

●●●●○○ Lebensdauer

●●●●○○ Schnittigkeit

gerade



- 10 mm Segmenthöhe für eine sehr gute Standzeit
- Kurze Trennzeiten
- Geschlossener Turboschneidrand ermöglicht eine hohe Schnittgeschwindigkeit und saubere Schnittkanten
- Breites Anwendungsspektrum von Granit bis Beton
- Nass- und Trockenschnitt

Die leistungsfähige Diamanttrennscheibe DG35 mit Turboschneidrand überzeugt durch eine besonders hohe Standzeit, eine hohe Schnittgeschwindigkeit und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Granit bis Beton. Gleichzeitig ermöglicht sie mit ihrem 10 mm hohen Segment ein schnelles Arbeiten und saubere Schnittkanten. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	DG35 X-LOCK
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikelbezeichnung 2	X-LOCK
Artikel-Nr.	353294
GTIN	4011890125229
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,119 kg
Produktabmessung	115 x 10,0 x 2,1 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	2,1 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	10,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Naturstein
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890125229
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	5 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	0,119 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN