

# PRODUKTDATENBLATT

## DG65 ACCU CROSS

**TOPLINE** ●●●

●●●●●○ Lebensdauer  
●●●●●○ Schnittigkeit



- 25mm Segment auf der Vorderseite, 7,5mm Segment auf der Rückseite
- Speziell für Fliesen entwickelt für präzise Schnitte
- Trennen und Kante schleifen mit einer Scheibe, auch mit dem Akku-Winkelschleifer
- Nass- und Trockenschnitt

Mit der DG65 AKKU CROSS TOP kann der Anwender mit nur einer Scheibe Fliesen trennen und die Kante schleifen. Sie wurde speziell für Fliesen entwickelt. Auch besonders für den Akku-Winkelschleifer geeignet. Das dünne Trägerblatt sorgt für Akku schonendes Arbeiten. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	DG65 ACCU CROSS
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	353349
GTIN	4011890129944
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Produktabmessung	125 x 7,5/25 x 1,6 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1,6 mm
Bohrung	22,23 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Fliesen/Keramik
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	ALLROUNDER POWERPLUS
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Containerbau Gießerei & Putzerei Gleisoberbau Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Rohrleitungsbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890129944
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	68042100