

PRODUKTDATENBLATT

DS1

TOPLINE ●●●

●●●●○● Lebensdauer
●●●●○● Zerspanung

Diamantschleiftopf 



- Maximaler Abtrag
- Ideal zum Einebnen von Schalungsstößen
- Geschmiedete Turbosegmente für schnellen, aggressiven Abtrag und langer Lebensdauer

Der DS1 ist mit geschmiedeten Turbosegmenten bestückt, erlaubt einen maximalen Abtrag und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer – ein entscheidender Vorteil bei der Bearbeitung von Betonprodukten. Insbesondere beim Einebnen von Schalungsstößen spart der Anwender Zeit.

 Auch für Hilti Maschinen geeignet

Typenbezeichnung	DS1
Artikelbezeichnung 1	Diamantschleiftopf
Artikel-Nr.	303504
GTIN	4011890072479
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,600 kg
Produktabmessung	125 x 5,0 x 8,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	8,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Form Langversion	Diamantschleiftopf
Form Kurzversion	Diamantschleiftopf
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890072479
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,600 kg

Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE