


# PRODUKTDATENBLATT

## FT26

### ALPHALINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41



- Hohe Standzeit
- Komfortables Trennverhalten
- Leicht schneidend

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann.  
Eisen- und schwefelfrei.

Typenbezeichnung	FT26
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	208725
GTIN	4011890071557
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,053 kg
Produktabmessung	125 x 2,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	2,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24R13BF11698
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890071564
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm

Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,325 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE