

PRODUKTDATENBLATT

FT33 X-LOCK



- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Komfortables Trennverhalten
- Leicht schneidend

Vielseitige Trennscheibe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.



Typenbezeichnung	FT33 X-LOCK
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikelbezeichnung 2	X-LOCK
Artikel-Nr.	211287
GTIN	4011890124253
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,067 kg
Produktabmessung	125 x 2,5 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	2,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A60U9BF1433
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124260
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	55 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	1,675 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE