

PRODUKTDATENBLATT

KSMK

ALPHALINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42



- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Leicht schneidend
- Komfortables Trennverhalten

Der Klassiker unter den Metalltrennscheiben für den preisbewussten Fachmann. Trennt leicht bei guter Standzeit.

Typenbezeichnung	KSMK
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	200629
GTIN	4011890003268
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,046 kg
Produktabmessung	100 x 2,0 x 16,00
Durchmesser 1	100 mm
Stärke	2,0 mm
Bohrung	16,00 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	15300 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24P-BF33
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044704
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	80 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	1,150 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE