

PRODUKTDATENBLATT

LD300

TOPLINE ●●●

●●●●●● Lebensdauer
●●●●●● Schnittigkeit

gerade



- 12mm hohe Segmente für eine noch längere Standzeit
- Hochleistungstrennscheibe mit extrem breitem Anwendungsspektrum
- Speziell geformte Turbo-Segmente erhöhen die Schnittgeschwindigkeit und optimieren den Abtransport der Schneidpartikel
- Nass- und Trockenschnitt
- Lasergeschweißt

Die LD300 bietet maximale Performance und eine optimierte Standzeit in einem extrem breiten Anwendungsspektrum von mittelhartem bis hartem Material. Die Qualität wurde speziell für Winkelschleifer entwickelt. Die 12 mm hohen Diamantsegmente sorgen mit ihrem speziellen Design für einen schnellen Abtransport der Schneidpartikel und somit für die optimierte Standzeit. Die LD300 überzeugt gleichzeitig durch eine hohe Schnittgeschwindigkeit und optimierte Standzeit. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



* *Reduzierung auf Bohrungsdurchmesser 20,00mm in jeder VPE enthalten.

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Typenbezeichnung | LD300 |
| Artikelbezeichnung 1 | Diamanttrennscheibe |
| Artikel-Nr. | 304465 |
| GTIN | 4011890123034 |
| Inhaltsmenge | 1 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Gewicht | 0,670 kg |
| Produktabmessung | 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23 |
| Durchmesser 1 | 230 mm |
| Stärke | 2,4 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Segmenthöhe | 12,0 mm |
| Form Langversion | Diamanttrennscheibe gerade |
| Form Kurzversion | gerade |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| maximale Drehzahl | 6650 U/min |
| Materialeignung | Beton |
| Maschineneignung | Freihand Winkelschleifer |
| Brancheneignung des Artikels | Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau |
| Produktkategorie-Nummer | PK10 |
| Produktkategorie-Text | LD/DG |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890123034 |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Länge Verpackung | 265 mm |
| Breite Verpackung | 235 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Höhe Verpackung | 5 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 0,670 kg |
| Zolltarifnummer | 68042100 |
| Herkunftsland | KR |
| Produktvideo URL | https://youtu.be/cityzf3ekw0 |