

PRODUKTDATENBLATT

LD410 SPEED

TOPLINE ●●●

●●●●●● Lebensdauer
●●●●●● Schnitrigkeit

gerade



- Extra lange Standzeit durch bis zu 17 mm hohe, geschmiedete Segmente
- Für handgeführte Winkelschleifer, Benzintrenner und Tischsägen
- Spezieller Stahlkern mit Kühlungsöffnungen
- Komfortableres Trennen aufgrund von weniger Vibrationen
- Nass- und Trockenschnitt
- Lasergeschweißt

Die LD410 SPEED erreicht mit ihren 17 mm hohen Diamantsegmenten eine extra lange Standzeit in Werkstoffen von Granit bis Beton. Mit der LD410 SPEED lässt sich besonders komfortabel trennen, denn die Vibrationen wurden durch die geschmiedeten Segmente auf ein Minimum reduziert. Der Stahlkern ist zudem mit Kühlungsöffnungen versehen. Sie eignet sich besonders für handgeführte Winkelschleifer, Tischsägen und Benzintrenner. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



**Reduzierung auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten.

Typenbezeichnung	LD410 SPEED
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303714
GTIN	4011890084892
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,260 kg
Produktabmessung	150 x 13,0 x 2,4 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Stärke	2,4 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	13,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10200 U/min
Materialeignung	Naturstein
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	BRAINTOOLS
Brancheneignung des Artikels	Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890084892
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1

Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	155 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,260 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/yt6rLPqfU2k