

PRODUKTDATENBLATT

3831v.67

Flachsteckhülsen – 3831 V Ms sn 6.3x0.8/1



Artikelübersicht

Art.Nr. / SKU	3831v.67
Bezeichnung	Flachsteckhülsen
Rüstbezeichnung	3831 V Ms sn 6.3x0.8/1

Werkstoffe

Kontakt	Messing CuZn30
Kontakt Oberfläche	verzinnt

Technische Details

Nettogewicht kg/1000	.689
Leiterquerschnitt	0.5 – 1.0mm ² / AWG 20-18
Max. Temp. [C°]	110

Maximale Strombelastung



Kabelquerschnitt 0.5 mm ²	8A
Kabelquerschnitt 0.75 mm ²	10A
Kabelquerschnitt 1.0 mm ²	12A

Kennzeichnung

RoHS, REACH, CRMT	Konform
DIN	46247/T3

Abmessungen

Alternativer Artikel mit vor-gerollter Crimp-Zone: 3831n.6*



(Masse entsprechen den Abmessungen im blanken Zustand)

© 2020 / Vogt AG Verbindungstechnik

Dieses Datenblatt dient nur der allgemeinen Information über das Basismaterial.

Die angegebenen Daten stellen keine Garantie für die Qualität des Produkts dar und können nicht die Prüfung und die fachmännische Beratung des Kunden, sowie eine Prüfung und Freigabe in Bezug auf die Anwendung der hergestellten Komponente durch den Kunden ersetzen. Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst.

PDS_3831v.67_DE_V1.docx

27.08.2020 / haatob


1/2

PRODUKTDATENBLATT

3831v.67

Flachsteckhülsen – 3831 V Ms sn 6.3x0.8/1

Derating Kurve



© 2020 / Vogt AG Verbindungstechnik

Dieses Datenblatt dient nur der allgemeinen Information über das Basismaterial.

Die angegebenen Daten stellen keine Garantie für die Qualität des Produkts dar und können nicht die Prüfung und die fachmännische Beratung des Kunden, sowie eine Prüfung und Freigabe in Bezug auf die Anwendung der hergestellten Komponente durch den Kunden ersetzen. Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst.