

PRODUKTDATENBLATT

460612

Aderendhülsen isoliert grau – 4606/12 Cu sn - 4 x 12

Die Aderendhülsen in Rohrform mit Kunststoffhülsen verhindern das Aufspalten der Einzeldrähte von feindrähtigen Kupferleitern und erleichtern das Einführen in Klemmen. Die Masse der Aderendhülsen entsprechen der DIN 46228-4.

Die Metallhülse besteht aus Elektrolytkupfer (E-CU) mit galvanischer Verzinnung.
Die Kunststoffhülse aus Polypropylen (PP) erleichtert das Einführen der Leiter, ist bis +105°C temperaturbeständig und ist nach deutschem-, französischem- oder DIN 46228-4 Farbcode erhältlich.



Artikelübersicht

Art.Nr. / SKU	460612
Bezeichnung	Aderendhülsen isol. grau
Rüstbezeichnung	4606/12 Cu sn - 4 x 12

Werkstoffe

Kontakt	Elektrolytkupfer
Kontakt Oberfläche	reinverzinkt
Isolationsmaterial	Polypropylen (PP)

Technische Details


Nettogewicht kg/1000	0.261
Leiterquerschnitt	4 mm ² / AWG 12
Temperaturbeständigkeit	0° – 105° C

Kennzeichnung

Farbcode	grau / DIN 46228-4
RoHS, REACH, DRC	Konform
Ausführung nach	DIN 46228-4

Abmessungen

øD1 [mm]	2.8
øD2 [mm]	4.8
L1 [mm]	20
L2 [mm]	12
S1 [mm]	0.2



PRODUKTDATENBLATT

460612

Aderendhülsen isoliert grau – 4606/12 Cu sn - 4 x 12

Zubehör / Werkzeug

SKU	Artikelbezeichnung	Rüstbezeichnung
3983p.3	MCT-Pressesatz 0.25-10	3983 P Nr. 3
4521	Crimpzange	4521 0.75-10 mm ²
4523	Crimpzange	4523 N 0.5-6 mm ²
4531	Crimpzange	4531 0.5-6 mm ²
4536	Crimpzange	4536 0.14-6mm ²

Weiteres Zubehör siehe unter www.vogtshop.ch.