

PRODUKTDATENBLATT

RS22

PROLINE

- Lebensdauer
- Zerspanung
- Härte

Form 27



- Besonders sicher durch zusätzliches Gewebe
- Hohe Zerspanungsleistung
- Gute Lebensdauer

Schruppscheibe mit zusätzlichem Flanschgewebe für Hochfrequenzoder Druckluftschleifer mit hoher Zerspanung, guter Standzeit.

i Speziell für Hochfrequenzmaschinen

Typenbezeichnung	RS22
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	208124
GTIN	4011890064900
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,475 kg
Produktabmessung	180 x 8,0 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	8,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Materialeignung	Stahl Guss
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Gleisoberbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A30P8-BF1.53
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890065235
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,750 kg

Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE