

PRODUKTDATENBLATT

490918

Aderendhülsen isoliert blau – 4909/18 Cu sn - 16 x 18

Die Aderendhülsen in Rohrform mit Kunststoffhülsen verhindern das Aufspleissen der Einzeldrähte von feindrähtigen Kupferleitern und erleichtern das Einführen in Klemmen. Die Masse der Aderendhülsen entsprechen der DIN 46228-4.

Die Metallhülse besteht aus Elektrolytkupfer (E-CU) mit galvanischer Verzinnung.
Die Kunststoffhülse aus Polypropylen (PP) erleichtert das Einführen der Leiter, ist bis +105°C temperaturbeständig und ist nach deutschem-, französischem- oder DIN 46228-4 Farbcode erhältlich.



Artikelübersicht

Art.Nr. / SKU	490918
Bezeichnung	Aderendhülsen isol. blau
Rüstbezeichnung	4909/18 Cu sn - 16 x 18

Werkstoffe

Kontakt	Elektrolytkupfer
Kontakt Oberfläche	reinverzinkt
Isolationsmaterial	Polypropylen (PP)

Technische Details


Nettogewicht kg/1000	1.014
Leiterquerschnitt	16 mm ² / AWG 6
Temperaturbeständigkeit	0° – 105° C

Kennzeichnung

Farbcode	blau / DIN 46228-4
RoHS, REACH, DRC	Konform
Ausführung nach	DIN 46228-4

Abmessungen

øD1 [mm]	5.8
øD2 [mm]	8.8
L1 [mm]	28
L2 [mm]	18
S1 [mm]	0.2



PRODUKTDATENBLATT

490918

Aderendhülsen isoliert blau – 4909/18 Cu sn - 16 x 18

Zubehör / Werkzeug

SKU	Artikelbezeichnung	Rüstbezeichnung
4526n	Crimpzange	4526 N 6-16 mm ²

Weiteres Zubehör siehe unter www.vogtshop.ch.