

PRODUKTDATENBLATT

470412d

Doppeladerendhülsen isoliert – 4704/12D Cu sn (2 x 1.5)

Die Aderendhülsen in Rohrform mit Kunststoffhülsen verhindern das Aufspalten der Einzeldrähte von feindrähtigen Kupferleitern und erleichtern das Einführen in Klemmen. Die Masse der Aderendhülsen entsprechen der DIN 46228-4.

Die Metallhülse besteht aus Elektrolytkupfer (E-CU) mit galvanischer Verzinnung.
Die Kunststoffhülse aus Polypropylen (PP) erleichtert das Einführen der Leiter, ist bis +105°C temperaturbeständig und ist nach deutschem-, französischem- oder DIN 46228-4 Farbcode erhältlich.



Artikelübersicht

Art.Nr. / SKU	470412d
Bezeichnung	Doppeladerendhülsen isol.
Rüstbezeichnung	4704/12D Cu sn (2 x 1.5)

Werkstoffe

Kontakt	Elektrolytkupfer
Kontakt Oberfläche	reinverzinkt
Isolationsmaterial	Polypropylen (PP)

Technische Details


Nettogewicht kg/1000	0.206
Leiterquerschnitt	2 x 1.5 mm ² / 2 x AWG 16
Temperaturbeständigkeit	0° – 105° C

Kennzeichnung

Farbcode	schwarz / französische Norm
RoHS, REACH, DRC	Konform
Ausführung nach	DIN 46228-4

Abmessungen

øD1 [mm]	2.3
øD2 [mm]	6.5
L1 [mm]	20
L2 [mm]	12
E [mm]	3.6
S1 [mm]	0.15



PRODUKTDATENBLATT

470412d

Doppeladerendhülsen isoliert – 4704/12D Cu sn (2 x 1.5)

Zubehör / Werkzeug

SKU	Artikelbezeichnung	Rüstbezeichnung
3983p.3	MCT-Presseseinsatz 0.25-10	3983 P Nr. 3
4518n	Crimpzange	4518 N 0.5-2.5 mm ²
4521	Crimpzange	4521 0.75-10 mm ²
4523n	Crimpzange	4523 N 0.5-6 mm ²
4527	Crimpzange	4527 0.25-2.5 mm ²
4531	Crimpzange	4531 0.5-6 mm ²
4536	Crimpzange	4536 0.14-6 mm ²

Weiteres Zubehör siehe unter www.vogtshop.ch.