

PRODUKTDATENBLATT

XT8 EXACT

TOP LINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41



- Präziser Schnitt, weniger Kraftaufwand
- Minimale Gratbildung für weniger Nachbearbeitung
- Kühler Schnitt minimiert Anlauffarben und Materialverzug

Die 0,8 mm dünne Trennscheibe mit hervorragender Laufruhe, trennt mit präzisiertem und nahezu gratfreiem Schnitt.

i Speziell für antriebsschwache Maschinen und Akku-Winkelschleifer

Typenbezeichnung	XT8 EXACT
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	210058
GTIN	4011890095003
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,022 kg
Produktabmessung	125 x 0,8 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	0,8 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	BRAINTOOLS HYDROPROTECT EXTRATHIN
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A60U9BF1433
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890095010
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm

Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,100 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/Fg5vcpHG4h0