



Artikelnummer: **401082**


## LED-SMD/COB Tube 15.6W 220-240V G13 2500lm 150° 4000K HL Glas Röhre 1200mm

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer:               | 401082                       |
| Lichtfarbe:                  | <b>neutralwhite 4000 K</b>   |
| Lichtstrom:                  | <b>2500 lm</b>               |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    | <b>150 °</b>                 |
| Spannung/Stromart:           | <b>220-240 V AC 50/60 Hz</b> |
| Leistungsaufnahme:           | <b>15,6 W</b>                |
| Energieverbrauch:            | <b>16 kWh/1000h</b>          |
| Energieeffizienzklasse:      | <b>A</b>                     |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                  |
| Lebensdauer:                 | <b>15000 h</b>               |
| Abmessungen:                 | <b>28x1200 mm</b>            |
| Sockel:                      | <b>G13</b>                   |
| Barcode:                     |                              |
| Charge:                      | <i>PO5752300654</i>          |

Die modernen Profi LED-Röhren von MÜLLER-LICHT sind vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren. Die LED-Glasröhren sind mit mehr als 160 Lumen/Watt nicht nur besonders energieeffizient, sondern sorgen auch für eine homogene Ausleuchtung. Egal ob Allgemeinbeleuchtung, Industrie- oder Lagerhalle, die leistungsstarken LED-Tubes sind die professionelle Alternative zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Leistungsstarke Profi LED-Röhre zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Besonders hohe Lichtleistung – mehr Licht durch mehr Lumen
- Kaltweißes Licht
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer

## DATENBLATT

| Artikel              |                      | Elektrische Daten             |                    | Lichttechnische Daten                |                                                                                      | Produktmaße + Gewicht            |              |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Artikelvariante      | 401082               | Dimmbar mit externem Dimmer   | nein               | Farbkonsistenz initial               | < 6                                                                                  | Länge/Tiefe                      | 28 mm        |
| EPREL-Referenznummer | 1162501              | Elektrischer Leistungsfaktor  | > 0,53             | Farbwertanteil X                     | 0,374                                                                                | Breite                           | 28 mm        |
| Hersteller           | Müller-Licht         | Energieeffizienzklasse        | (Skala A bis G): C | Farbwertanteil Y                     | 0,374                                                                                | Höhe                             | 1200 mm      |
| Produktverpackung    |                      | Gewichteter Verbrauch         | 16 kWh/1000h       | Farbtemperatur                       | 4000 K                                                                               | Gewicht                          | 200,00 g     |
| Inhalt (Produkte)    | 1                    | Lebensdauer Nominalwert       | 15000 h            | Farbwiedergabeeigenschaft Ra         | ≥80                                                                                  | Produktdaten                     |              |
| Stück                | 1                    | Lebensdauerfaktor LED/OLED    | 0,9                | Abstrahl-/Halbwertswinkel            | 150 °                                                                                | Beleuchtungstechnologie          | LED          |
| Abmessungen          | L=1275 B=38 H=38 mm  | Leistungsaufnahme Nominalwert | 15,6 W             | Lichtausbeute Nominalwert            | 160 lm/W                                                                             | Farblich abstimmbare Lichtquelle | nein         |
| Transportverpackung  |                      | Nom. Stromstärke              | 114 mA             | Lichtfarbe                           | neutralwhite                                                                         | Vernetzte Lichtquelle            | nein         |
| Stück                | 5                    | Spannung Nominalwert          | 220-240 V          | Lichtstrom Nominalwert               | 2500 lm                                                                              | Minimale Umgebungstemperatur     | -20 °C       |
| Abmessungen          | L=1312 B=209 H=54 mm | Stromart                      | AC                 | Lichtstromerhalt LED/OLED            | 0,93                                                                                 | Maximale Umgebungstemperatur     | 40 °C        |
|                      |                      | Frequenz Nominalwert          | 50/60 Hz           | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 152 W                                                                                | Modell (Technisch)               | LED-Röhre    |
|                      |                      | Verschiebungsfaktor (cos φ)   | 0,86               | Stroboskopeffekt                     | 0,4                                                                                  | Nicht in Reflektoren betreiben   | ja           |
|                      |                      |                               |                    | Spektrumbild                         |  | Sockel                           | G13          |
|                      |                      |                               |                    |                                      |                                                                                      | Inverkehrbringer                 | Müller-Licht |
|                      |                      |                               |                    |                                      |                                                                                      | Marke                            | Müller-Licht |
|                      |                      |                               |                    |                                      |                                                                                      | CE Kennzeichnung                 | ja           |
|                      |                      |                               |                    |                                      |                                                                                      | Garantieprodukt                  | nein         |