

SÄBELSÄGEBLÄTTER

Profi-Säbelsägeblätter: Schnell, präzise, langlebig.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für jede Anwendung das richtige Sägeblatt
- Lieferbar in diversen Materialien, Verzahnungen und Schliffen für optimale Ergebnisse
- Auf alle gängigen Maschinen angepasst
- Überlegene Leistung mit exakten Schnitten





Infos Website

Produktgruppe
4040

Schnittbreite
1–2,3 mm


Schnittlänge
50–205 mm



PROFESSIONAL
PLUS



Sägen



SÄBELSÄGEBLÄTTER


Säbelsägeblatt Holz, Kunststoff

Zähne kreuzgeschliffen und geschränkt; schneller, gerader Schnitt; Holz, Kunststoffe, Gipskarton.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24042 0	HCS wood	S 644 D	130	1,27	19	4,2	6	5
24046 8	HCS wood	S 1344 D	280	1,27	19	4,2	6	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Kunststoff

3-fach geschliffene, extrem scharfe Verzahnung mit induktiv gehärteten Zahnspitzen. Extra dickes Spezialblatt für den schnellen und präzisen Schnitt von Grünholz.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
31050 5	HCS wood	Innovation	245	1,6	34	4,2	6	2

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Kunststoff

Zähne geschränkt, kreuzgeschliffen und induktiv gehärtet. Spezialblatt für Grünholz (< 190 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24044 4	HCS wood	S 1531 L	220	1,27	19	6,35/5	4/5	5
31477 0	HCS wood	S 1531 L	210	1,2	19	6,35/5	4/5	25

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Kunststoff

Zähne gefräst, geschränkt und schräg geschärft. Grob verzahntes Blatt für Holz und Grünholz.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24045 1	HCS wood	S 617 K	130	1,27	19	8,5	3	5
24043 7	HCS wood	S 1617 K	280	1,27	19	8,5	3	5

Professional Plus



SÄBELSÄGEBLÄTTER

Säbelsägeblatt Holz, Kunststoff

Zähne kreuzgeschliffen und geschränkt; schneller, gerader Schnitt; Holz, Kunststoffe, Gipskarton.



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25806 7	BiM wood long life	S 611 DF	130	1,27	19	4,2	6	5
31048 2	BiM wood long life	S 1111 DF	205	1,27	19	4,2	6	5
31049 9	BiM wood long life	S 1411 DF	55	1,27	19	4,2	6	5

Professional Plus




Säbelsägeblatt Holz, Metall, extra stark

Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes, robustes Blatt; schneller, gerader Schnitt; Holz (< 175 mm). Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten. Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25810 4	BiM wood long life	S 1110 DF	205	1,57	22	4,2	6	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Metall

Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 - 12 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
24041 3	BiM metal	S 922 HF	130	0,9	19	2,5	10	5
24040 6	BiM metal	S 1211 H	260	0,9	19	2,5	10	5

Professional Plus



Säbelsägeblatt Holz, Metall, extra stark

Zähne gefräst und gewellt. Extra starkes, robustes Blatt; gerader Schnitt; Stahl (> 3,0 mm), Holz mit Metallrückständen. Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten. Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpi]	VPE
25809 8	BiM metal	S 1120 CF	205	1,57	22	2,5	10	5

Professional Plus




SÄBELSÄGEBLÄTTER

Säbelsägeblatt Holz, Metall

Zähne gefräst und geschränkt. Vario-Verzahnung. Für Holz mit Metallrückständen; Stahl (> 2,5 mm). Speziell für Palettenreparaturen. Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpl]	VPE
25811 1	BiM metal vario	S 922 VF	130	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5
25808 1	BiM metal vario	S 1122 VF	205	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5
25807 4	BiM metal vario	S 1222 VF	260	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5
31476 3	BiM metal vario	S 1122 VF	280	0,9	19	2,5/1,8	10/14	25




Säbelsägeblatt Holz, Metall, extra stark

Zähne gefräst und geschränkt. Universelles Hochleistungs-Sägeblatt aus Bimetall mit neuartiger TWIN-CUT Verzahnung für höhere Standzeit; schneller, gerader Schnitt; Metall (> 2,5 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpl]	VPE
27640 5	BiM metal vario	S 1136 BEF	205	0,9	25	2,5/1,8	10/14	5




Säbelsägeblatt M-Verzahnung

Patentierter M-Spezialverzahnung für Höchstleistungen. Spezialsägeblatt mit patentierter M-Verzahnung aus Bimetall. Insbesondere für Metall ab 1,5 mm bzw. 6,0 mm Wandstärke.



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpl]	VPE
25815 9	BiM metal rough	Innovation	130	0,9	19	1,3	8	5
25814 2	BiM metal rough	Innovation	180	0,9	19	1,7	5	5




Säbelsägeblatt Metall

Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Blatt aus Bimetall mit neuartiger Twin-Cut Verzahnung für höhere Standzeiten und schnelleren Sägefortschritt in Metall (> 2,5 mm) und Holz mit Metallrückständen.



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpl]	VPE
27636 8	BiM metal TWIN	S 123 XF	130	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5
27637 5	BiM metal TWIN	S 1234 XF	205	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5
28050 1	BiM metal TWIN	S 1211 H	260	0,9	19	2,5/1,8	10/14	5



SÄBELSÄGEBLÄTTER

Säbelsägeblatt Metall

Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (2,0 - 8,0 mm) und Buntmetalle. Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpi]	VPE
24036 9	BiM metal fine	S 922 BF	130	0,9	19	1,8	14	5
24038 3	BiM metal fine	S 1122 BF	180	0,9	19	1,8	14	5
31475 6	BiM metal fine	S 1122 BF	180	0,9	19	1,8	14	25

Professional Plus




Säbelsägeblatt Metall

Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 - 4,0 mm). Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpi]	VPE
24037 6	BiM metal extra	S 922 EF	130	0,9	19	1,4	18	5
24039 0	BiM metal extra	S 1122 EF	180	0,9	19	1,4	18	5

Professional Plus




Säbelsägeblatt Metall

Zähne gefräst und gewellt. Flexibles, fein gezahntes Blatt für Bleche, Stahl (1,0 - 3,0 mm). Lange Lebensdauer.




Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpi]	VPE
24047 5	BiM metal super	S 522 AF	80	0,9	19	1	24	5
24048 2	BiM metal super	S 922 AF	130	0,9	19	1	24	5

Professional Plus




Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen

Hartmetall-Zahnleiste geschliffen. Spezialblatt für Bleche und Profile aus INOX, GFK, CFK, Epoxy, Plexiglas.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpi]	VPE
25812 8	CARBIDE metal extra	S 518 EHM	95	1,25	19	1,4	18	2

Professional Plus



SÄBELSÄGEBLÄTTER

Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen

Hartmetall Verzahnung, für schnelle Schnitte in Metall, Edelstahl, Buntmetall, Armierung, SML-Guss, Fahrzeugteile (A-B-C-Säule), Metall verstärktes Gummi (< 100 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpl]	VPE
31054 3	CARBIDE metal pro	S 955 CHM	130	1,5	25	3,2	8	1
31055 0	CARBIDE metal pro	S 1155 CHM	205	1,5	25	3,2	8	1

Professional Plus



Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen

Hartmetall-Zähne. Spezialblatt für Hartholz, Gasbeton, Eternit und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpl]	VPE
27639 9	CARBIDE masonry	S 1241 HM	280	1,3	19	8,5	3	1
31051 2	CARBIDE masonry	S 2041 HM	380	1,3	19	8,5	3	1

Professional Plus



Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen

Hartmetall Verzahnung, für schnelle Schnitte in hoch abrasiven Spezialwerkstoffen, z. B. Poroton, Gasbeton etc. Extra breites Blatt für winkeltreue Schnitte (< 215 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpl]	VPE
31052 9	CARBIDE masonry pro	S 1243 HM	260	1,5	50	8,5	2	1
31053 6	CARBIDE masonry pro	S 2243 HM	410	1,5	50	8,5	2	1

Professional Plus




Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen

Hartmetall-Granulat beschichtet. Spezialblatt für Stahlgussrohre, Gusseisen (SML), roter Backstein, Keramik und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpl]	VPE
25813 5	CARBIDE grit	S 1130 Riff	210	1,05	19	-	Riff	2

Professional Plus



SÄBELSÄGEBLÄTTER


Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen

Diamant-Granulat beschichtet. Spezialblatt für Stahlgussrohre, Gusseisen, roter Backstein, Keramik, und glasfaser-verstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy.



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatt-höhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpl]	VPE
31056 7	DIAMOND pro	S 1050 RD	180	1,05	19	0	Riff	1

Professional Plus




Säbelsägeblatt Spezial Anwendungen

Doppelter Wellenschiff. Schneller, sauberster Schnitt; Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich (< 175 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatt-höhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpl]	VPE
31060 4	HCS insulation	S 1113 AWP	200	1,27	19	-	W	3
27635 1	HCS insulation	S 1213 AWP	280	1,27	19	-	W	3
31061 1	HCS insulation	S 2013 AWP	430	1,27	19	-	W	2
31062 8	HCS insulation	Innovation	480	1,4	29	-	W	1

Professional Plus



Säbelsägenmix

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	verzahnte Länge	Schnittbreite	Blatt-höhe	Zahnung [mm]	Zahnteilung [Tpl]	VPE
27499 9	Mix Set, 5tlg.	Innovation	-	-	-	-	-	5
24042 0	HCS wood	S 644 D	130	1,27	19	4,2	6	1
24044 4	HCS wood	S 1531 L	220	1,27	19	6,35/5	4/5	1
24036 9	BiM metal fine	S 922 BF	130	0,9	19	1,8	14	1
24038 3	BiM metal fine	S 1122 BF	180	0,9	19	1,8	14	1
25808 1	BiM metal vario	S 1122 VF	205	0,9	19	2,5/1,8	10/14	1

Multihandle

Der Multihandle Griff nimmt sowohl Säbelsägeblätter mit 1/2" Standardaufnahme als auch Standardbits auf ein Griff zum Schrauben und Sägen. Einfacher Werkzeugwechsel durch drehbaren Befestigungsring.

Art. 4010159-	Produktname	Referenznummer	VPE
29764 6	Multihandle	Innovation	1

