

PRODUKTDATENBLATT

3512a

Presskabelschuh unisoliert – 3512 A Cu sn 6-1



Artikelübersicht

Art.Nr. / SKU	3512a
Bezeichnung	Presskabelschuh unisoliert
Rüstbezeichnung	3512 A Cu sn 6-1

Werkstoffe

Kontakt	Kupfer
Kontakt Oberfläche	reinverzinnt

Technische Details


Nettogewicht kg/1000	0.653
Leiterquerschnitt	0.50 – 1.50mm ² / AWG 22 – 16
Stromstärke max. bei AWG 22	9A
Stromstärke max. bei AWG 20	12A
Stromstärke max. bei AWG 18	17A
Stromstärke max. bei AWG 16	18A

Kennzeichnung

Zertifiziert UL	E235797
Norm	DIN 46234

Abmessungen

für Bolzen	M6
A [mm]	5.00
D [mm]	6.40
D1 [mm]	1.60
D3 [mm]	10.00
L [mm]	13.00
R [mm]	6.50
S [mm]	0.80



© 2022 | Vogt AG Verbindungstechnik

Für dieses Produkt gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen AVB der Vogt AG Verbindungstechnik. Siehe www.vogt.ch/downloads.

Alle Angaben zum Produkt sind ohne Gewähr – technische Änderungen und Anpassungen sind vorbehalten.

Dieses Datenblatt wird regelmässig überarbeitet, unterliegt aber keinem Änderungsdienst.

Dieser Artikel ist ein frei verkäuflicher Artikel gemäss oben genannter Spezifikation. Die Verfügbarkeit von Bescheinigungen gemäss EN 10204, weitere Abnahmeprüfzeugnisse, Produkt-Konformitäten, sowie kundenspezifische Bemusterungsvorlagen sind vom Kunden anzufordern und wenn verfügbar allenfalls gegen Gebühr erhältlich.

Unter www.vogt.ch/downloads finden Sie weitere Informationen zu den verfügbaren Produkt-Konformitäten.

Formular geprüft und freigegeben Fachbereich: 17.02.2022 haatob
Formular erstellt: 17.02.2022 haatob

PDS_3512a_DE_V1.docx
Inhalt erstellt: 20.12.24 karlea / Version: 01

Seite 1 von 1
PM-FO-02 / Version: 00

Vogt AG Verbindungstechnik
+41 62 285 75 75

Duschletenstrasse 2 – 4
info@vogt.ch

4654 Lostorf / Switzerland
www.vogt.ch