
Neigungssensoren

BSI R65K0-XB-MYS030-S115
Bestellcode: BSI0007



Allgemeine Merkmale

Grundnorm	EN 61326-1
Messprinzip	MEMS
Zulassung/Konformität	CE UKCA cULus WEEE

Elektrische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue DC	24 V
Bereitschaftsverzug tv max.	1 s
Betriebsspannung Ub	10...30 VDC
Lastwiderstand max., Analogausgang	900 Ohm
Schutzklasse	III
Stromaufnahme max.	25 mA

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M12x1
Kurzschlussschutz	ja
Verpolungssicher	ja
Vertauschmöglichkeit geschützt	nein

Erfassungsbereich/Messbereich

Abtastrate	20 ms
Auflösung	≤ 0.01 °
Genauigkeit	±0.12°
Temperaturdrift max.	±0.1°/10 K

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C)	121 a

Material

Gehäusematerial	Kunststoff

Mechanische Merkmale

Abmessung	50 x 27 x 78 mm
Befestigung	Schrauben
Gewicht	110 g
Messachsen	2
Rotationsrichtung	Uhrzeigersinn

Schnittstelle

Analogausgang	2x Analog, Strom 4...20 mA

Umgebungsbedingungen


EN 60068-2-27, Schock	ja
EN 60068-2-6, Vibration	ja
Lagertemperatur	-40...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...80 °C
Verschmutzungsgrad	3

Zusatztext

Zentrieren im Bereich von ±5° abweichend zur Horizontalen möglich
Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat


Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerzusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

Connector Drawings



PIN 1: Y 4..20 mA
PIN 2: Vcc
PIN 3: Int. use
PIN 4: Int. use
PIN 5: GND
PIN 6: Centering
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: Shield

Technical Drawings



Ausgangssignal-Messbereich

Help Views

