

Datenblatt Produkt BL 16 SMD 067 20 PS



Leiterkartensteckverbinder>Buchsenleisten

für □ 0,635 mm und Ø bis 0,85 mm; ... **Verpackungsform (Option) - Ergänzungen:**

BL 16 SMD 067 ... B TR: 4-6 polig, 500 St./Spule


BL 16 SMD ... B TR: 6-40 polig, 250 St./Spule

Keine Kapillarwirkung beim Lötten durch geschützten Innenkontakt. Trennbar! Jede gewünschte Polzahl kann geliefert werden.

Kenndaten

Raster:	2,54 mm
Polzahl:	20
Kontaktmaterial:	CuZn-Legierung
Kontakthülse:	verzinnt
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse:	Ni+4...6µm Sn
Kontaktfeder:	vergoldet
Innenfederkontakt Material:	CuBe-Legierung
Innenfederkontakt Oberfläche:	Ni+0,75µm Au
Typ Innenfeder:	6-Finger
Steckfähigkeit für Anschlüsse:	□0,55...0,65mm - Ø0,65...0,85mm
Einstecktiefe:	2,5...6mm
Steck- / Ziehkräfte:	1,3N/0,3N
Schockfestigkeit:	50 g
Durchgangswiderstand:	≤10 mΩ
Vibrationsfestigkeit max.:	15 g
Kapazität zw. 2 benachbarten Kontakten:	≤ 0,3 pF
Nennstrom:	3 A
Nennspannung:	150 V DC
Prüfspannung:	1500 V
Isolierkörpermaterial:	PA 4.6, GF
Temperaturbereich:	-40°C ... +163°C (+260°C/ 10s)
Brennbarkeitsklasse:	UL 94 V-0
Ausführung:	Buchsenleiste
Spezifischer Isolationswiderstand:	>10 ⁷ Ω·m
Anschlussart:	SMD
Reflow lötfähig:	ja
Verpackungsform (optional):	- Stangenmagazin - Bestückungshilfe und Stangenmagazin - Bestückungshilfe, Gurt und Spule

Technische Zeichnung



A:	6,7 mm
B:	7,5 mm
C:	2,5 mm

Bestückung

- Spulendurchmesser $\varnothing 330$ mm

