



Desktop Drucker GE300 / GE330

Ökonomischer 4" Thermaltransfer Desktop Drucker

Das Einstiegsmodell mit attraktivem Preis-Leistungsverhältnis für große Druckmengen



Ethernet, Serielle und USB
Schnittstelle



Kostengünstig im Material-
verbrauch



Attraktives Preis-Leistungs-
verhältnis für große Druck-
mengen



Kostenfreie, anwender-
freundliche Label-Design-
Software GoLabel

GoDEX



GE300 Serie

Desktop Drucker

Modell		GE300	GE330
Druckverfahren		Thermotransfer / Thermodirekt	
Auflösung		203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Druckgeschwindigkeit		5 IPS (127 mm/s)	4 IPS (102 mm/s)
Druckbreite		108 mm (4.25")	105.7 mm (4.16")
Drucklänge		Min. 4 mm (0.16")**; Max. 1727 mm (68")	Min. 4 mm (0.16")**; Max. 762 mm (30")
Prozessor		32 bit RISC CPU	
Speicher	Flash	8 MB Flash (4 MB für Anwendung)	
	SDRAM	16 MB SDRAM	
Sensoren		Einstellbarer und reflektierender Sensor Mittig fixierte Durchlichtsensor	
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial	
	Breite	25,4 mm (1") Min. – 118 mm (4.64") Max.	
	Stärke	0.076 mm (0.003") Min. – 0.20 mm (0.008") Max.	
	Rollenaußendurchmesser	127 mm (5") Max.	
	Kerninnendurchmesser	25.4 mm (1"), 38.1 mm (1.5")	
Farbband	Qualitäten	Wax, wax / resin, resin	
	Länge	110 m (360')	
	Breite	30 mm (1.18") Min. – 110 mm (4.33") Max.	
	Rollenaußendurchmesser	40 mm (1.57")	
	Kerninnendurchmesser	12,7 mm (0.5")	
Druckersprache		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL, Automatische Einstellung	
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur für EZPL)	
	Treiber	Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux	
	SDK	Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS	
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 and OCR A&B Bitmap Schriften 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	(Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° drehbar	
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	Bitmap Schriften 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar	
	Asiatische Schriften	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar	
Barcodes	1-D Bar Codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight	
	2-D Bar Codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite	
Code Pages		CODEPAGE 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Grafikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen können über die Software heruntergeladen werden.	
Schnittstellen		• USB 2.0 • Serielle: RS-232 (DB-9) • Ethernet 10/100 Mbps	
Bedienfeld		Dreifarbige LED Anzeige: (Grün, Orange und Rot) Funktionstaste: FEED Automatische Kalibrierungstaste	
Umgebung	Spannung	Automatische Einstellung auf 100-240V AC, 50-60Hz	
	Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)	
Feuchtigkeit	Lagerungstemperatur	-20°C to 50° (-4°F to 122°F C)	
	Betrieb	30-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Prüfzeichen	Lagerung	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
	CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL, UL		
Abmessungen	Länge	251 mm (9.88")	
	Höhe	164 mm (6.46")	
	Breite	200 mm (7.87")	
Gewicht		1,8 Kg, ohne Verbrauchsmaterialien	
Optionen & Zubehör		Schneidevorrichtung Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler Bluetooth Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Real Time Clock (RTC)	

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.

Anwendungen für Etiketten und Barcodes

Die kompakten Desktop Drucker der GE300 / GE330 Serie sind perfekt für den Einsatz im Handel und in der Industrie.



Gesundheitswesen

Etikettierung von Röhrchen, Patienten-identifikationsetiketten, Dokumentation von Patientendaten, Produktetiketten

Warenlager, Transport & Logistik

Kartonlabel, Versand-Etiketten, Inventur, Typenschilder usw.

Verwaltung


Ausweise, Dokumente, Aktenverwaltung, Zugangskontrolle, Bibliotheksorganisation &-verwaltung, Kennzeichnung, ISBN Anwendung

GoDEX
FARBAND

Hochwertige GoDEX
Thermotransfer Farbbänder

GoDEX bietet hochwertige Thermotransfer Farbbänder an, um Ihre anspruchsvollen Anwendungen zu ermöglichen.

- Wachs
- Wachs / Harz
- Harz




GoDEX
LABEL DESIGN
SOFTWARE

GoLabel /
anwenderfreundliche
Software

GoLabel ist die kostenfreie Label-Design-Software mit vielseitigen und benutzerfreundlichen Funktionen.

Besuchen Sie uns auf www.godexintl.com und laden Sie GoLabel zum Testen herunter.



GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2195 59599 0
Contact us : infoGE@godexintl.com