



RT200i / RT230i

Der Mini Barcode Drucker in "High-End" Performance

Leistungstarker 2" Thermo-Transfer-Drucker
für vielfältige Applikationen



Leichtes Handling über
farbiges TFT-Display mit
Navigationsbutton



Einfaches Wechseln von
Etiketten und Farbband
durch modernes Clam-
Shell-Design



Standardmäßige Ethernet
und USB-Schnittstelle
bieten mehr Flexibilität



Einfache und schnelle
Etikettenkalibrierung
per Knopfdruck

RT200i / RT230i

Desktop Drucker

Modell		RT200i	RT230i
Druckverfahren		Thermotransfer/ Thermodirekt	
Auflösung		203 dpi (8 Punkte/mm)	300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit		7 IPS (177mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
Druckbreite		54 mm (2.12")	56.9 mm (2.24")
Drucklänge		Min. 4 mm (0.16")**; Max. 1727 mm (68")	Min. 4 mm (0.16")**; Max. 762 mm (30")
Prozessor		32 bit RISC CPU	
Speicher	Flash	8 MB Flash (4 MB für Anwendung)	
	SDRAM	16 MB SDRAM	
Sensoren		Einstellbarer und reflektierender Sensor Mittig fixierter Durchlichtsensor	
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial	
	Breite	15 mm (0.6") Min. - 60 mm (2.36") Max.	
	Stärke	0.076 mm (0.003") Min. - 0.2 mm (0.008") Max.	
	Rollenaußendurchmesser	Max. 127 mm (5")	
	Kerninnendurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm (1", 1.5")	
Farbband	Qualitäten	Wachs, Wachs/Harz, Harz	
	Länge	110 m (360')	
	Breite	56 mm Min. - 59 mm Max. (2.20"- 2.32")	
	Rollenaußendurchmesser	38 mm (1.5") Max.	
	Kerninnendurchmesser	12.7 mm (0.5")	
Druckersprache		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL Automatische Einstellung	
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur für EZPL)	
	Treiber	Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux	
	SDK	Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS	
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A&B	
		Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften 8 fach horizontal und vertikal vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar	
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar	
	Asiatische Schriften	90°, 180°, 270° dehbar und 8 fach horizontal und vertikal vergrößerbar	
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar	
Barcodes	1-D Bar Codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart und Random Weight	
		Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite	
	2-D Bar Codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite	
Code Pages		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Grafikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen können über die Software heruntergeladen werden.	
Schnittstellen		USB 2.0 (Typ B) Serielle: RS-232 (DB-9) Ethernet 10/100 Mbps Druckserver USB Host (Typ A)	
Bedienfeld		Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton Ein-Aus-Schalter Automatische Kalibrierungstaste Funktionstaste: FEED	
Echtzeituhr		Standard	
Spannung		Automatische Einstellung auf 100-240VAC, 50-60Hz	
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)	
	Lagerungstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)	
Feuchtigkeit	Betrieb	30-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
	Lagerung	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Prüfzeichen		CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL, EAC, BIS	
Abmessungen	Länge	245 mm (9.7")	
	Höhe	175 mm (6.9")	
	Breite	136 mm (5.3")	
Gewicht		1,65 Kg (3.64 lbs) ohne Verbrauchsmaterialien	
Options & Zubehör		Bluetooth 2.1 & 4.0 WLAN Schneidevorrichtung Etikettenspender Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler Externer Akku	

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.

Anwendungen für Etiketten und Barcodes

Die kompakten Desktop Drucker der RT200i / RT230i Serie sind perfekt für den Einsatz im Handel und in der Industrie.




Einzelhandel

Preisschilder, Materialschilder,
Quittungen, Kassenbons,
Versandetiketten usw.



Reise & Freizeit

Eintrittskarten, Flugtickets,
Fahrscheine, Bordkarten,
Eintrittsbänder usw.



Sondermaterialien


Textielbänder, Schrumpfschläuche,
Patientenarmbänder

GoDEX FARBAND

Hochwertige GoDEX
Thermotransfer Farbbänder

GoDEX bietet hochwertige Thermotransfer Farbbänder an, um Ihre anspruchsvollen Anwendungen zu ermöglichen.

- Wachs
- Wachs/ Harz
- Harz



GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

Golabel /
anwenderfreundliche
Software

Golabel ist die kostenfreie Label-Design-Software mit vielseitigen und benutzerfreundlichen Funktionen.

Besuchen Sie uns auf www.godexintl.com und laden Sie Golabel zum Testen herunter.

