




HY20A05FSE37AP0



Einzellitzen AWG30, verzinkt
VCC = rot GND = schwarz FG = gelb
Kein Hindernis im Abstand von 1mm von der Lufteintrittseite

Zertifizierungen	CE / WEEE
U [V DC]	5 [V]
I _{typ} [mA]	20 [mA]
I _{max} [mA]	80 [mA]
V _{max} [m³/h]	0,15 [m³/h]
P _{max} [Pa]	5,8 [Pa]
Geräusch [dB(A)]	4 [dB(A)]
Drehzahl [min ⁻¹]	6400 [min ⁻¹]
Signal / FG [Imp/U]	3 [Imp/U]
PWM	nein
Temp. [°C]	-40 [°C] - 80 [°C]
L10/MTTF @ 40°C [h]	40000 [h] - 210000 [h]
Lagersystem	MagFix
Gewicht [kg]	0,003


* Geräusch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen.

BESTELLDATEN

HY20A05FSE37AP0 113231006

Technische Änderungen vorbehalten
06.06.2024



SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com



HY20A05FSE37AP0

Tacho

Wichtig: Der Tachoausgang ist nicht gegen Kurzschluss gesichert und darf ohne Vorwiderstand nicht an GND oder VCC angeschlossen werden. Ein Pull-up-Widerstand wird benötigt. Nicht benutzten Tachoausgang isolieren!



Run: Low=0.3Vmax High=VCC
Stop: Low or High
 $T = \text{rpm}/60 \cdot [\text{pulses per revolution}]$