


Datenblatt

Artikelnummer: 92.030.0953.1

Verteiler GST18I3V 5P1 BV SW

gesis® CLASSIC HH-Verteiler, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP40, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 5, Polkennzeichnung L, N, PE, Mechanische Codierung Code 1, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz, RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 9005, Halogenfrei ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Brandlast 0,216 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung verzinkt, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4, Länge 58 mm, Höhe 52,5 mm, Breite 34,9 mm



Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	5
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP40
Verteilerart	HH-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,216 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen

Länge	58 mm
Breite	34,9 mm
Höhe	52,5 mm

Klassifikation

ECLASS 11	27440603
ECLASS 8.1	27440603
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
ETIM 7.0	EC002567
ETIM 6.0	EC002567
ETIM 5.0	EC002567
ETIM 4.0	EC002567

Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1