

VOLTCRAFT - RELIABLE AND PRECISE. SINCE 1982.

For more than 40 years, our product range has been dynamically adapting to the constant changes in the industry. We commit to offering first-class quality to our customers while delivering an excellent cost-performance ratio. This philosophy remains the cornerstone of Voltcraft's success.

TM6082 SPANNUNGSREDUZIERER (24/12 V)

CE

Best.-Nr.: 3287427

Das Produkt verbindet ein Fahrzeug mit einer 7-poligen / 24-V/DC-Steckdose (ISO 1724) mit einem 7-poligen / 12-V/DC-Stecker (ISO 1724) an einem Anhänger.



Installation und Verkabelung müssen von einem mit den geltenden Standards und Richtlinien vertrauten Experten vorgenommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Anwendung

Branche Nutzfahrzeug, Landmaschinen, Personenwagen

Zulassung

E-Mark-Zulassung e24

Einschränkungen

Einschränkungen Nur für Glühlampen und LEDs mit einem Vorschaltgeräteadapter
Das Produkt darf nicht mit mechanischen Blinkrelais verwendet werden

Eingang

Typ	Stecker
Standard	ISO 1724-2003
Pole	7
Anschluss	Klemmhaken
Eingangsspannung	24 V/DC



Ausgang

Typ	Steckdose
Standard	ISO 1724-2003
Pole	7
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	0,5 bis 2 A (pro Kanal)
Ausgangsleistung	max. 90 W (max. 15 W pro Kanal)
Schutzvorrichtungen	Überstromschutz (10 A); Überhitzungsschutz; Verpolungsschutz

Sonstiges

Material	Messing, PA6
Betriebstemperatur	-25 bis +75 °C
Wirkungsgrad	50 %
Abmessungen (L x B x H)	200 x 80 x 90 mm
Gewicht	293 g

INHALT

Spannungsreduzierer

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Copyright by Conrad Electronic SE.

*3287427_V1_1124_de_ds 1674089099 I1/O1 de