




### Allgemeine Merkmale

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Zulassung/Konformität | CE<br>cURus<br>WEEE |
|-----------------------|---------------------|

### Elektrische Merkmale

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung $U_b$ | 125 VDC / 125 VAC |
| Nennstrom (40 °C)      | 4.0 A             |

### Elektrischer Anschluss

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Anschluss                      | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 5                                         |
| Kabeldurchmesser D             | 4...6 mm                                  |
| System                         | konfektionierbar                          |

### Material

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Griffkörpermaterial     | PA            |
| Kontaktmaterial         | Messing       |
| Kontaktträgermaterial   | PA            |
| Überwurfmutter-Material | Zinkdruckguss |

### Mechanische Merkmale

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Anschlussquerschnitt          | 0.14...0.75 mm <sup>2</sup> |
| Anzugsdrehmoment Kabelstecker | 0.6 Nm                      |
| Befestigung Litzen            | Schraubklemmen              |

### Umgebungsbedingungen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Schutzart           | IP67        |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C |

### Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

### Connector Drawings

