

MSI PRO B840-P WIFI Motherboard AMD B840 Sockel AM5 ATX

Marke : MSI

Artikel-Code: PRO B840-P WIFI

Produktname : PRO B840-P WIFI

MSI PRO B840-P WIFI. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, Micro SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: ATX, Motherboard Chipsatz Familie: AMD



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4
Prozessorsockel *	Sockel AM5	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM5	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt	256 GB	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Speicher		Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	HDMI-Version	2.1
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Netzwerk	
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Ethernet/LAN	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	WLAN *	✓
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4800,5600,8000 MHz	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	8000 MHz	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Bluetooth	✓
Speicher-Controller		Bluetooth-Version	5.4
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Merkmale	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, Micro SATA III	Motherboard Chipsatz *	AMD B840
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Audio-Chip	Realtek ALC897
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAID-Unterstützung	✓	Produktfarbe	Schwarz
RAID Level	0, 1, 10	Komponente für *	PC
Interne E/A-Anschlüsse		Motherboardformfaktor *	ATX
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	4	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11 x64

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	4
SATA III Anschlüsse *	4	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse	4	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Zahl der Chassisventilatorstecker	5	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	1	2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
RGB-LED-Stiftleiste	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	3		
		BIOS	
		BIOS-Typ *	UEFI AMI
		ACPI-Version	6.5
		Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	3.7
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	243,8 mm
		Tiefe	304,8 mm



4711377286596

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.