



1949 - 2024

75 YEARS OF INNOVATION.



DIE BAUREIHE 64

KLEIN, LEISTUNGSSTARK, ERWEITERBAR



*mit EnOcean-Adapter
EOA64




NEUE
PRODUKT-SERIE

SCHNELLER, EINFACHER, KOMFORTABLER

DIE BAUREIHE 64 KLEIN, LEISTUNGSSTARK, ERWEITERBAR

Die neue Baureihe 64 kombiniert modernste Schalt- und Steuerungstechnologien mit innovativer Konnektivität und Funktionalität. Sie ist Matter-zertifiziert, bietet eine REST-API nach OpenAPI-Standard und ermöglicht Over-the-Air-Updates, was die Grundlage für eine professionelle Smart-Home-Nachrüstung bildet.

Ihr Funktionsumfang lässt sich zusätzlich durch den EnOcean-Aufsteckadapter EOA64 erweitern. Entdecke jetzt die neuen Produkte und all ihre Vorteile!



ELTAKO Connect-App



ELTAKO Connect-App herunterladen:
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

- Matter-zertifiziert, als Matter-Bridge
- Funktionsumfang erweiterbar durch EnOcean-Adapter EOA64
- Parametrierbar über die ELTAKO Connect-App
- Nur 46 x 45 x 20 mm klein



Mehr Informationen:
<https://www.eltako.com/redirect/matter>



Unsere neuen IP-Aktoren für die klassische, verdrahtete Installation. Matter-zertifiziert und REST-API.



* mit EnOcean-Adapter EOA64

NEU	Stromstoß-Schaltrelais mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1 Schließer nicht potenzialfrei 16 A, ESR64NP-IPM	6
NEU	Stromstoß-Schaltrelais mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1 Schließer potenzialfrei 16 A, ESR64PF-IPM	7
NEU	Universal-Dimmaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, bis 300 W, EUD64NPN-IPM	8
NEU	Beschattungsaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1+1 Schließer 10 A/250 V AC, ESB64NP-IPM	9
NEU	EnOcean-Aufsteckadapter für Baureihe 64, EOA64	10
	Funk-2-Kanal-Taster im E-Design55 F2T55E-	11
	Funk-4-Kanal-Taster im E-Design55 F4T55E-	11



DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

- Matter-zertifiziert, als Matter-Bridge
- Funktionsumfang erweiterbar durch EnOcean-Adapter EOA64
- Parametrierbar über die ELTAKO Connect-App
- Nur 46 x 45 x 20 mm klein



Matter-zertifizierte Dimm-, Schalt- und Beschattungsaktoren mit der Option zur Erweiterung über einen zusätzlichen EnOcean-Adapter



EnOcean-Funktaster können mit dem Aktor selbst verknüpft und an Matter weitergeleitet werden.




ELTAKO Connect-App
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>

STROMSTOSS-SCHALTRELAIS MIT IP, MATTER ÜBER WI-FI, OPTIONAL ENOCEAN, 1 SCHLIEßER NICHT POTENZIALFREI 16 A, ESR64NP-IPM




Anschlussbeispiel



ELTAKO Connect-App
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
[https://eltako.com/redirect/
ESR64NP-IPM](https://eltako.com/redirect/ESR64NP-IPM)



ESR64NP-IPM mit Adapter
EOA64



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/AP64ESR+E>

ESR64NP-IPM



Stromstoß-Schaltrelais mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1 Schließer nicht potenzialfrei 16 A/250 V AC, 230 V-LED-Lampen bis 600 W, 230 V-Glüh- und Halogenlampen 2000 W. REST-API. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.

Für Einbaumontage. 46 x 45 mm, 20 mm tief.

Die Anschlussklemmen sind Schraubklemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm².

Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen.

Versorgungsspannung 12V DC oder 110-230 V AC, Schalt- und Steuerspannung 12V DC oder 110-230 V AC.

Die Schalt, Steuer- und Versorgungsspannung müssen das gleiche Potenzial haben.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.

Mit Steuereingang für einen eventuell davor montierten Steuertaster oder Schalter.

Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen.

Die Wi-Fi-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband und ermöglicht **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

Dieser Aktor ist Matter-zertifiziert und kann daher in verschiedene Ökosysteme eingelernt und parallel betrieben werden.

Zur Steuerung über Matter wird, je Ökosystem, ein kompatibler Matter-Controller benötigt.

Für Apple Home z.B. ein Homepod mini, für Amazon Alexa z.B. ein kompatibler Echo Dot und für Google Home z.B. ein Nest mini.

Die optionale Konfiguration des Aktors erfolgt über die ELTAKO Connect-App.

Eine Entwicklungsversion der REST-API nach OpenAPI Spezifikation steht über die Online-Produktseite des Gerätes zur Verfügung. Diese wird fortlaufend weiterentwickelt.

Der Funktionsumfang kann durch Aufsteckadapter erweitert werden. Der EnOcean-Adapter (EOA64) ermöglicht den Zugang zum EnOcean-Ökosystem.


Weitere Information diesbezüglich auf der Produktseite des jeweiligen Adapters.

ESR64NP-IPM	Stromstoß-Schaltrelais mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1 Schließer nicht potenzialfrei 16 A	Art.-Nr. 30064015	59,00 €/St.
EOA64	EnOcean-Aufsteckadapter für Baureihe 64	Art.-Nr. 30064026	29,00 €/St.
AP64ESR+E	Aktor-Pack ESR64NP-IPM mit EnOcean-Aufsteckadapter EOA64	Art.-Nr. 30064016	79,00 €/St.

STROMSTOSS-SCHALTRELAIS MIT IP, MATTER ÜBER WI-FI, OPTIONAL ENOCEAN, 1 SCHLIEßER POTENZIALFREI 16 A, ESR64PF-IPM




Anschlussbeispiel



ELTAKO Connect-App
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/ESR64PF-IPM>



ESR64PF-IPM mit Adapter EOA64



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/AP64ESRPF+E>

ESR64PF-IPM



Stromstoß-Schaltrelais mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1 Schließer potenzialfrei 16 A/250 V AC, 230 V-LED-Lampen bis 600 W, 230 V-Glüh- und Halogenlampen 2000 W. REST-API. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt.

Für Einbaumontage. 46 x 45 mm, 20 mm tief.

Die Anschlussklemmen sind Schraubklemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm².

Versorgungs- und Steuerspannung 12 V DC oder 110-240 V AC.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.

Mit Steuereingang für einen eventuell davor montierten Steuertaster oder Schalter.

Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen.

Die Wi-Fi-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband und ermöglicht **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

Dieser Aktor ist Matter-zertifiziert und kann daher in verschiedene Ökosysteme eingelernt und parallel betrieben werden.

Zur Steuerung über Matter wird, je Ökosystem, ein kompatibler Matter-Controller benötigt.

Für Apple Home z.B. ein HomePod mini, für Amazon Alexa z.B. ein kompatibler Echo Dot und für

Google Home z.B. ein Nest mini.

Die optionale Konfiguration des Aktors erfolgt über die ELTAKO Connect-App.

Eine Entwicklungsversion der REST-API nach OpenAPI Spezifikation steht über die Online-Produktseite des Gerätes zur Verfügung. Diese wird fortlaufend weiterentwickelt.

Der Funktionsumfang kann durch Aufsteckadapter erweitert werden. Der EnOcean-Adapter (EOA64) ermöglicht den Zugang zum EnOcean-Ökosystem.


Weitere Information diesbezüglich auf der Produktseite des jeweiligen Adapters.

ESR64PF-IPM	Stromstoß-Schaltrelais mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1 Schließer potenzialfrei 16 A	Art.-Nr. 30064021	59,00 €/St.
EOA64	EnOcean-Aufsteckadapter für Baureihe 64	Art.-Nr. 30064026	29,00 €/St.
AP64ESRPF+E	Aktor-Pack ESR64PF-IPM mit EnOcean-Aufsteckadapter EOA64	Art.-Nr. 30064022	79,00 €/St.

UNIVERSAL-DIMMAKTOR MIT IP, MATTER ÜBER WI-FI, OPTIONAL ENOCEAN, BIS 300W, EUD64NPN-IPM




Anschlussbeispiel



ELTAKO Connect-App
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/EUD64NPN-IPM>



EUD64NPN-IPM mit Adapter EOA64



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/AP64EUD+E>

EUD64NPN-IPM



Universal-Dimmaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean. Mit Power MOSFET. Dimmbare 230 V-LED-Lampen in der Betriebsart 'Phasenabschnitt' bis 300 W, bzw. in der Betriebsart 'Phasenanschnitt' bis 100 W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. 230 V-Glüh- und Halogen-Lampen bis 300 W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Keine Mindestlast. REST-API. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.

Für Einbaumontage. 46 x 45 mm, 20 mm tief.

Die Anschlussklemmen sind Schraubklemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm².

Schaltung mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung.

Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung örtlich 110-240 V.

Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory).

Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung. Mit Steuereingang für einen eventuell davor montierten Steuertaster oder Schalter.

Ein Glühlampenstrom ist nicht zugelassen.

Die Wi-Fi-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband und ermöglicht **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

Dieser Aktor ist Matter-zertifiziert und kann daher in verschiedene Ökosysteme eingelernt und parallel betrieben werden.

Zur Steuerung über Matter wird, je Ökosystem, ein kompatibler Matter-Controller benötigt.

Für Apple Home z.B. ein HomePod mini, für Amazon Alexa z.B. ein kompatibler Echo Dot und für Google Home z.B. ein Nest mini.

Die optionale Konfiguration des Aktors erfolgt über die ELTAKO Connect-App.

Eine Entwicklungsversion der REST-API nach OpenAPI Spezifikation steht über die Online-Produktseite des Gerätes zur Verfügung. Diese wird fortlaufend weiterentwickelt.


Der Funktionsumfang kann durch Aufsteckadapter erweitert werden. Der EnOcean-Adapter (EOA64) ermöglicht den Zugang zum EnOcean-Ökosystem.

Weitere Information diesbezüglich auf der Produktseite des jeweiligen Adapters.

EUD64NPN-IPM	Universal-Dimmaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, bis 300 W, REST-API	Art.-Nr. 30064017	79,00 €/St.
EOA64	EnOcean-Aufsteckadapter für Baureihe 64	Art.-Nr. 30064026	29,00 €/St.
AP64EUD+E	Aktor-Pack EUD64NPN-IPM mit EnOcean-Aufsteckadapter EOA64	Art.-Nr. 30064018	99,00 €/St.




Anschlussbeispiel



ELTAKO Connect-App
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/ESB64NP-IPM>



ESB64NP-IPM mit Adapter EOA64



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/AP64ESB+E>

ESB64NP-IPM



Beschattungsaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1+1 Schließer 10 A/250 V AC, nicht potenzialfrei, für einen Beschattungselemente-Motor 230 V AC. Mit automatischer Endlagenerkennung. REST-API. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt.

Für Einbaumontage. 46 x 45 mm, 20 mm tief.

Die Anschlussklemmen sind Schraubklemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm².

Versorgungs- und Steuerspannung 12 V DC oder 110-240 V AC.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.

Mit Steuereingang für einen eventuell davor montierten Steuertaster.

Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen.

Die Wi-Fi-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband und ermöglicht **Over-the-Air-Updates (OTA)**.

Dieser Aktor ist Matter-zertifiziert und kann daher in verschiedene Ökosysteme eingelernt und parallel betrieben werden.

Zur Steuerung über Matter wird, je Ökosystem, ein kompatibler Matter-Controller benötigt.

Für Apple Home z.B. ein Homepod mini, für Amazon Alexa z.B. ein kompatibler Echo Dot und für Google Home z.B. ein Nest mini.


Die optionale Konfiguration des Aktors erfolgt über die ELTAKO Connect-App.

Eine Entwicklungsversion der REST-API nach OpenAPI Spezifikation steht über die Online-Produktseite des Gerätes zur Verfügung. Diese wird fortlaufend weiterentwickelt.

Der Funktionsumfang kann durch Aufsteckadapter erweitert werden. Der EnOcean-Adapter (EOA64) ermöglicht den Zugang zum EnOcean-Ökosystem.

Weitere Information diesbezüglich auf der Produktseite des jeweiligen Adapters.

ESB64NP-IPM	Beschattungsaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1+1 Schließer 10 A/250 V AC, automatische Endlagenerkennung	Art.-Nr. 30064019	64,00 €/St.
EOA64	EnOcean-Aufsteckadapter für Baureihe 64	Art.-Nr. 30064026	29,00 €/St.
AP64ESB+E	Aktor-Pack ESB64NP-IPM mit EnOcean-Aufsteckadapter EOA64	Art.-Nr. 30064020	84,00 €/St.



Baureihe 64 mit Adapter
EOA64



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/EOA64>

EOA64



Für Einbaumontage mit Baureihe 64. 46 x 45 mm, 9 mm tief.

EnOcean-Aufsteckadapter für Baureihe 64. Mit dem EnOcean-Aufsteckadapter können kompatible EnOcean-Geräte in die Baureihe 64 eingelernt werden. Zusätzlich können diese EnOcean-Geräte über Matter an verschiedene Ökosystem weitergeleitet werden.

ACHTUNG: Es wird zwingend ein Aktor der Baureihe 64 benötigt, auf den der Adapter aufgesteckt wird.


EOA64	EnOcean-Aufsteckadapter für Baureihe 64	Art.-Nr. 30064026	29,00 €/St.
-------	---	-------------------	-------------



Funktaster mit Wippe



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/F2T55E->



Funktaster mit Doppelwippe



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/F4T55E->

F2T55E-



Funk-2-Kanal-Taster im E-Design55, 80 x 80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55 x 55 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.

Funktaster mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale senden: Wippe oben drücken und Wippe unten drücken. Die Halteplatte kann über einer Gerätedose mit einem Schraubabstand von 60 mm oder auf eine ebene Fläche geschraubt werden. Mit der beiliegenden Klebefolie kann der Funktaster an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden.

F2T55E-am	Funktaster batterie- und leitungslos, anthrazit matt	Art.-Nr. 30055718	53,90 €/St.
F2T55E-pg	Funktaster batterie- und leitungslos, polarweiß glänzend	Art.-Nr. 30055702	53,90 €/St.
F2T55E-pm	Funktaster batterie- und leitungslos, polarweiß matt	Art.-Nr. 30055727	53,90 €/St.
F2T55E-wg	Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß glänzend	Art.-Nr. 30055715	53,90 €/St.

F4T55E-



Funk-4-Kanal-Taster im E-Design55, 80 x 80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55 x 55 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.

Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken. Die Halteplatte kann über einer Gerätedose mit einem Schraubabstand von 60 mm oder auf eine ebene Fläche geschraubt werden. Mit der beiliegenden Klebefolie kann der Funktaster an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden.

F4T55E-am	Funktaster batterie- und leitungslos, anthrazit matt	Art.-Nr. 30055708	55,80 €/St.
F4T55E-pg	Funktaster batterie- und leitungslos, polarweiß glänzend	Art.-Nr. 30055733	55,80 €/St.
F4T55E-pm	Funktaster batterie- und leitungslos, polarweiß matt	Art.-Nr. 30055734	55,80 €/St.
F4T55E-wg	Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß glänzend	Art.-Nr. 30055705	55,80 €/St.

The Eltako logo, featuring the word "Eltako" in a stylized, cursive blue font.

ELTAKO GmbH

Hofener Straße 54

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

info@eltako.de

eltako.com

QR-Code scannen – und direkt Kontakt aufnehmen!

Produktberatung und technische Auskünfte:



+49 711 94350002

technik-beratung@eltako.de

Professional Smart Home-Hotline:



+49 711 94350005

professional-smart-home@eltako.de

Kundenservice mit Auftragsbearbeitung:



+49 711 94350001

kundenservice@eltako.de

Nutzen Sie unseren WhatsApp-Support:



+49 711 94350002