

Garant CEE IP 44 Camping-/Maritim Kabeltrommel 25 m H07RN-F 3G2,5, 1xCEE230 V/16 A, 3xSchutzkontakt-Steckdosen Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.



**MADE IN
GERMANY**

**+ cable
Pilot**

**3 JAHRE
YEARS**

HERSTELLER
GARANTIE
MANUFACTURER
GUARANTEE



**Artikelnummer
EAN**

**1182690200
4007123687428**

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.
- CEE-Stecker 230 V/16 A,
 - 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A,
 - 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Garant CEE IP 44 Camping-/Maritim Kabeltrommel 25 m H07RN-F 3G2,5, 1xCEE230 V/16 A, 3xSchutzkontakt-Steckdosen

Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.



Artikelnummer 1182690200
EAN 4007123687428

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	25 m	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 2P+PE (3p) 230 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	orange	Nenneingangsspannung	230 V
Trommeldurchmesser	300 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16 A 2P+PE (3p) 230 V		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	6,91 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	6,91 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	22,5 cm x 30,5 cm x 39,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	22,5 cm x 30,5 cm x 39,5 cm		

LIEFERUMFANG

Garant CEE IP44 Camping-/Maritim Kabeltrommel