

Garant CEE IP 44 Industrie/Baustellen- Kabeltrommel 30 m H07RN-F 5G2,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.



**MADE IN
GERMANY**

**+ cable
Pilot**

**3 JAHRE
YEARS**

HERSTELLER
GARANTIE
MANUFACTURER
GUARANTEE



Artikelnummer
EAN

1238010
4007123687497

BESCHREIBUNG

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
- 2 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
- 1 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdose 230 V.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Mit Trommelbremse.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Garant CEE IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel 30 m H07RN-F 5G2,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.



Artikelnummer 1238010
EAN 4007123687497

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	30 m	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz	Nenneingangsspannung	230 V/400 V
Trommeldurchmesser	320 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 2x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	12,23 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	12,23 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	24 cm x 32 cm x 41,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	24 cm x 32 cm x 41,5 cm		

LIEFERUMFANG

Garant CEE IP44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel