

0,96“ OLED DISPLAY

OLED Display mit einer Auflösung von 128 x 64 Pixeln



Das kompakte 0,96 Zoll (ca. 2,44 cm) OLED Display ist die perfekte Lösung für Ihre Projekte. Dank der flexiblen Ansteuerung über I2C oder SPI lässt es sich mühelos mit Arduino, Raspberry Pi und anderen Mikrocontrollern oder Singleboardcomputern integrieren.

Die OLED-Technologie sorgt für brillante, kontrastreiche Darstellungen ohne die Notwendigkeit einer Hintergrundbeleuchtung, da jedes Pixel selbst leuchtet. Dies führt nicht nur zu einer hervorragenden Bildqualität, sondern auch zu einem besonders niedrigen Stromverbrauch.

Mit diesem Display setzen Sie Ihre Ideen effizient und eindrucksvoll in Szene.

HAUPTMERKMALE

Modell	OLED Display
Controller	SSD1306
Displaygröße	0,96“ (2,44 cm)
Besonderheit	Kleines Display mit hoher Auflösung, Leicht anzuschließen, Universell einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	3,3 - 5 V
Logiklevel	3,3 V
Auflösung	128 x 64 Pixel
Hintergrundfarbe	Schwarz
Anzeigefarbe	Blau
Interface	I2C, SPI

WEITERE INFORMATIONEN

Gewicht	4 g
Abmessungen	27 x 28 x 11 mm
Artikelnummer	SBC-OLED01V2
Lieferumfang	Display
EAN	4250236827391
Zolltarifnummer	8473302000