

Artikelnummer	Artikelname
196402109	Digital-Multimeter, 7 Funktionen, 300V, CATIII

Digital-Multimeter mit 7 Funktionen, CATIII, LCD- Anzeige: 15×32mm, Gleichspannung: 0,2/2/20/200/200/300V ± 0,8%, Wechselspannung 200/300V ± 1,2%, Gleichstrom: 0,2m/20m/200m/200mA ± 1,0%, Widerstand: 200/2K/20K/200K/200K/2M Ohm ± 1,0%, Diodentest: Prüfstrom 0,80mA, Prüfspannung 3V, Batterietest: 1,5V/9V± 1,0%, Signalgenerator: 50Hz Rechteckige Welle, Batterie: CR2032-3V



Technische Daten		196402109
Messwertspeicher	nein	
Echteffektivwertmessung (TRMS)	nein	
Durchgangsprüfung	nein	
Kapazitätsmessung	nein	
Frequenzmessung	nein	
Mit Pegelmessung (dB)	nein	
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein	
Bluetooth-Schnittstelle	nein	
Minimalwertspeicher	nein	
Nennprüfspannung 100 V	nein V	
Nennprüfspannung 1000 V	nein V	
Nennprüfspannung 250 V	nein V	
Nennprüfspannung 500 V	nein V	
Relativwertmessung	nein	
Milliohm-messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)	nein	
Temperaturmessung RTD	nein	
Temperaturmessung TC	nein	
Nennprüfspannung 10 V	nein V	
Nennprüfspannung 50 V	nein V	
Kabellängenmessung	nein	
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E	nein	
Leistungs- und Energiemessung	nein	
Oberschwingungsanalyse/Power Quality	nein	
Drehzahlmessung	nein	
Max. Spannung Messkreiskategorie	300 V	
IR-Schnittstelle	nein	
Durchgangsprüfung/Diodentest	ja	
Induktivitätsmessung	nein	
Leitfähigkeitsmessung	nein	
Max. Spannungsmessbereich AC	500 V	
Max. Strommessbereich DC	0,20 A	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 18.02.2025

Technische Daten		196402109
Max. Widerstandsmessbereich	2 MOhm	
Maximalwertspeicher	nein	
Mehrfachanzeige	nein	
Spitzenwertspeicher	nein	
Tastverhältnismessungen	nein	
Messbereichswahl	manuell	
Kleinste Auflösung Gleichstrom	1 μ A	
Kleinste Auflösung Wechselspannung	100 mV	
Kleinste Auflösung Widerstand	0,1 Ohm	
Messkreiskategorie	CAT III	