


E12613



Verbindungskabel

ASTGH030MSS00,5H03



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 50 AC/DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Umgebungstemperatur bewegt

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 65

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

30,5

Werkstoffe

Gehäuse: TPU orange; Überwurfmutter: Messing vernickelt

Anzugsdrehmoment

[Nm]

0,6...1,5

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E12613



Verbindungskabel

ASTGH030MSS00,5H03


Elektrischer Anschluss



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss

