


Doppelschlaufen Kupplung

DL COUPLING V2A 48-6-6-46-SV



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | M4 x 6 - ISO 4029 A2 (4x) |
| 2 | Tiefe der Klemmnabe |

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	100,1
Werkstoffe		Wellenadapter: 1.4305 (Edelstahl / 303); Doppelschlaufe: PU
Anzugsdrehmoment	[Nm]	Anzugsdrehmoment Schrauben: 100 Ncm
Außendurchmesser D	[mm]	48
Innendurchmesser 1	[mm]	6
Innendurchmesser 2	[mm]	6
Tiefe der Klemmnabe	[mm]	13
Klemmschraube	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 A2 (4x)
Länge	[mm]	46
Max. Drehzahl mechanisch	[U/min]	3000
Max. axialer Wellenversatz	[mm]	± 4
Max. radialer Wellenversatz	[mm]	± 3
Max. Winkelversatz	[°]	± 12
Drehfedersteife	[Nm/rad]	28

Bemerkungen

Bemerkungen	Die genannten Werte gelten für Kupplungen mit den oben aufgeführten Nabenbohrungen bei 23 °C Raumtemperatur.
	Die Werte für Radial-, Winkel- und Axialversatz sind Maximalwerte, die im Betriebsfall nicht gleichzeitig ihr Maximum erreichen dürfen.
Verpackungseinheit	1 Stück