




Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG



- 1 Dichtfläche
- 2 G1 Innengewinde Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Einsatzbereich		
Druckfestigkeit	[bar]	25
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	264,6
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario	
Prozessanschluss	SMS-Rohrverschraubung DN50 (2")	
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4	
Abdichtung	Dichtring	
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4	
Zubehör		
Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054	

E33298



Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung

ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG

Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
	Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück