


DF2520



Sicherungsmodul für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung

Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A



Einsatzbereich		
Montage		Tragschiene TH35; gemäß EN 60715
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	nach SELV/PELV
Nennspannung DC	[V]	24
Eingangsspannung DC	[V]	19,2...30
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 24 V DC)	[ms]	10
Ruhestrom	[mA]	12
Anzahl Kanäle		2
Nennstrom	[A]	1...10
Nennstrom (Fail Safe Element)	[A]	16
Ausgänge		
Lastkapazität gesamt	[mF]	20
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...70
Schutzart		IP 20; (frontseitig)
Verschmutzungsgrad		2
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-3	Störemission
	EN 61000-6-2	Störfestigkeit
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	81,7

DF2520



Sicherungsmodul für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung

Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A

Abmessungen	[mm]	80 x 12,5 x 98
-------------	------	----------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Status	2 x LED, rot / grün / orange
Bedienelemente	2 x	Taster

Elektrischer Anschluss

Push-In Klemmen:
Kontakthebel/-leiste:

Anschluss





Diagramme und Kurven

Ausgangskennlinie



Zeit-Strom Kennlinie