




Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)

LR0400B--BR34A1DKG/US



- 1 Dichtung
A Aktiver Bereich
I1 / I2 Inaktive Bereiche



Produktmerkmale	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Werkseinstellung	wasserbasierte Medien; Stablänge L= 400 mm
Stablänge L [mm]	100...1600
Prozessanschluss	G 3/4 Außengewinde
Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Medien	Flüssige Medien
Dielektrizitätskonstante des Mediums	≥ 1,8; (bei Medien mit DK 1,8...5 (z. B. Öle) ist zum Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)
Empfohlene Medien	Wasser; wasserbasierte Medien; Öle; ölbasierte Medien
Nicht verwendbar für	Siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung".
Mediumtemperatur [°C]	-25...80; (90 < 1 h)
Behälterdruck [bar]	-1...16
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	18...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 25
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja



Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)

LR0400B--BR34A1DKG/US

Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	< 3
Messprinzip	Geführte Mikrowelle
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge	
Gesamtzahl Ausgänge	2
Ausgangssignal	Analogsignal; IO-Link
Elektrische Ausführung	PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge	1
Anzahl der analogen Ausgänge	1
Analogausgang Strom [mA]	4...20, invertierbar
Max. Bürde [Ω]	500
Analogausgang Spannung [V]	0...10, invertierbar
Min. Lastwiderstand [Ω]	2000
Kurzschlussschutz	ja
Ausführung Kurzschlussschutz	thermisch, getaktet
Überlastfest	ja
Mess-/Einstellbereich	
Werkseinstellung	wasserbasierte Medien; Stablänge L= 400 mm
Stablänge L [mm]	100...1600
Aktiver Bereich A [mm]	L-40; (bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien: L-60)
Inaktiver Bereich I1 / I2 [mm]	30 / 10; (bei Einstellung auf Öl und ölbasierte Medien: 30 / 30)
Messfrequenz [Hz]	4
Genauigkeit / Abweichungen	
Wiederholgenauigkeit [mm]	± 5
Messfehler [mm]	± 7
Offsetfehler [mm]	5
Auflösung [mm]	1
Nullsignal Spannung [V]	0
Nullsignal Strom [mA]	4
Vollsignal Spannung [V]	10
Vollsignal Strom [mA]	20
Temperatureinfluss pro 10 K	± 0,2 %
Schnittstellen	
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9 CDV
Profile	kein Profil
SIO-Mode	nein
Benötigte Masterportklasse	A



Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)

LR0400B--BR34A1DKG/US

Prozessdaten analog	1
Min. Prozesszykluszeit [ms]	2,3
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart default
	DeviceID 685

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Lagertemperatur [°C]	-40...85
Schutzart	IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	im geschlossenen Metallbehälter
	DIN EN 61000-6-4	im Kunststoff- oder offenen Metallbehälter
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) mit Referenzstab 0,5 m
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) mit Referenzstab 0,5 m
MTTF [Jahre]		239
UL-Zulassung	File Nummer UL	E355663

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	431,5
Werkstoffe	1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PEI
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4305 (Edelstahl / 303); Sondenanschluss: 1.4435 (Edelstahl / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR faserverstärkt
Prozessanschluss	G 3/4 Außengewinde

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet



Kontinuierlicher Füllstandsensor (geführte Mikrowelle)

LR0400B--BR34A1DKG/US

Anschluss



OUT1: IO-Link
 OUT2: Analogausgang
 Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2
 Adernfarben :

BK = schwarz
 BN = braun
 BU = blau
 WH = weiß

Diagramme und Kurven

Messabweichung D im Grenzbereich
 des aktiven Bereichs

