


29430199	DATENBLATT
Gültig ab: 24.05.2018	GOF Kupplung Duplex LC Multimode BE /4ST

Beschreibung

- LWL GOF Kupplung LC-Duplex
- Singlemode- und Multimode-Varianten



Allgemeine Kennwerte

Kupplungs-Typ	LC-Duplex (LC-D)
Flansch vorhanden	Ja
Dämpfung	< 0,2 dB
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C (Betrieb)

Varianten


Artikel	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Geeigneter Faser-Typ	Schliffart
29430199	GOF Kupplung Duplex LC Multimode BE /4ST	Beige	Multimode (MM)	PC (physical contact)
29430989	GOF Kupplung Duplex LC SM APC GR /4ST	Grün	Singlemode (SM)	APC (angled physical contact)
29430999	GOF Kupplung Duplex LC SM BL /4ST	Blau	Singlemode (SM)	PC (physical contact)

Mechanische Eigenschaften



Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäuse, Material	PEI
Führungshülse, Material	Zirkonia
Steckzyklen (min.)	1000

Technische Zeichnungen

Maßzeichnungen



Kupplung



Montage-Ausschnitt

29430199	DATENBLATT
Gültig ab: 24.05.2018	GOF Kupplung Duplex LC Multimode BE /4ST

Standard

Steckgesichter von LWL-Steckverbindern – Teil 20: Bauart LC

IEC 61754-20

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.